

VF6MHVRB

インパクトミラクルエンドミル

難削材用6枚刃制振ラジラスエンドミル(M)

製品情報



対象被削材



技術資料 >> 1995

ISO13399記号 >> 1966

マークの見方 >> 670

エンドミル選定目安表 >> 674

スクエア

ボール

ラジラス

テーパ

ソリッドエンドミル




図1

R	0.5 ≤ RE ≤ 2			
	±0.015			
DC	DC ≤ 12	DC > 12		
	0 -0.020	0 -0.030		
h6	DCON=6	8 ≤ DCON ≤ 10	12 ≤ DCON ≤ 16	DCON=20
	0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011	0 -0.013

●標準在庫 単位:mm

呼び記号	DC	RE	APMX	LF	DCON	刃数	在庫	図番
VF6MHVRBD0600R050	6	0.5	13	50	6	6	●	1
VF6MHVRBD0600R100	6	1	13	50	6	6	●	1
VF6MHVRBD0800R050	8	0.5	19	60	8	6	●	1
VF6MHVRBD0800R100	8	1	19	60	8	6	●	1
VF6MHVRBD1000R050	10	0.5	22	70	10	6	●	1
VF6MHVRBD1000R100	10	1	22	70	10	6	●	1
VF6MHVRBD1200R050	12	0.5	26	75	12	6	●	1
VF6MHVRBD1200R100	12	1	26	75	12	6	●	1
VF6MHVRBD1600R100	16	1	32	90	16	6	●	1
VF6MHVRBD1600R200	16	2	32	90	16	6	●	1
VF6MHVRBD2000R100	20	1	38	100	20	6	●	1
VF6MHVRBD2000R200	20	2	38	100	20	6	●	1