

製品情報


対象被削材




スクリーインタイプ用アーバー >> 1571
 技術資料 >> 1989
 ISO13399記号 >> 1966

マークの見方 >> 1320


● 一般形




● ロングネック形




● 長刃形



● ロングネック長刃形



● エクストラロング長刃形



規格は右勝手(R)のみです。

形式	呼び記号	在庫	ク リ ン ト 穴	刃 数	ホルダ寸法 (mm)							*				インサート				
					RE	DC	DCON	LF	LH	LU	APMX	B2	B5	内刃・外刃用	外周刃用	内刃・外刃用	外周刃用	内刃	外刃	外周刃
					TS25H	TS25	①TKY08D	①TKY08D	SRG16C	SRG16E	—									
一般形	SRM2160SNM	●	無	2	8	16	20	130	50	25	12	2°48'	1°30'	TS25H	—	①TKY08D	—	SRG16C	SRG16E	—
	SRM2160SAM	●	有	2	8	16	20	130	50	25	12	2°48'	1°30'	TS25H	—	①TKY08D	—	SRG16C	SRG16E	—
	SRM2200SNM	●	無	2	10	20	25	150	70	35	14	2°27'	1°30'	TS32	—	①TKY08D	—	SRG20C	SRG20E	—
	SRM2200SAM	●	有	2	10	20	25	150	70	35	14	2°27'	1°30'	TS32	—	①TKY08D	—	SRG20C	SRG20E	—
	SRM2250SNM	●	無	2	12.5	25	32	180	80	40	19	3°13'	1°30'	TS43	—	②TKY15T	—	SRG25C	SRG25E	—
	SRM2250SAM	●	有	2	12.5	25	32	180	80	40	19	3°13'	1°30'	TS43	—	②TKY15T	—	SRG25C	SRG25E	—
	SRM2300SNM	●	無	2	15	30	32	200	100	50	24	0°44'	0°30'	TS55	—	②TKY25T	—	SRG30C	SRG30E	—
	SRM2300SAM	●	有	2	15	30	32	200	100	50	24	0°44'	0°30'	TS55	—	②TKY25T	—	SRG30C	SRG30E	—
長刃形	SRM2200SNL	●	無	4	10	20	25	150	70	35	30	2°27'	1°30'	TS32	TS25	①TKY08D	①TKY08D	SRG20C	SRG20E	APMT1135
	SRM2200SAL	●	有	4	10	20	25	150	70	35	30	2°27'	1°30'	TS32	TS25	①TKY08D	①TKY08D	SRG20C	SRG20E	APMT1135
	SRM2250SNL	●	無	4	12.5	25	32	180	80	40	37	3°13'	1°30'	TS43	TS25	②TKY15T	③TKY08F	SRG25C	SRG25E	APMT1135
	SRM2250SAL	●	有	4	12.5	25	32	180	80	40	37	3°13'	1°30'	TS43	TS25	②TKY15T	③TKY08F	SRG25C	SRG25E	APMT1135
	SRM2300SNL	●	無	4	15	30	32	200	100	50	44	0°44'	0°30'	TS55	TS43	②TKY25T	③TKY15F	SRG30C	SRG30E	APMT1604
	SRM2300SAL	●	有	4	15	30	32	200	100	50	44	0°44'	0°30'	TS55	TS43	②TKY25T	③TKY15F	SRG30C	SRG30E	APMT1604

* 締付けトルク(N・m) : TS25H=1.7, TS25=1.0, TS32=2.0, TS43=3.5, TS55=7.5

● : 標準在庫品

カッタ