


OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS -TALL BLOCK TYPE-WIDE BLOCK TYPE-

無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット—スタンダードタイプ—

—銅合金ブッシュ内蔵 トール・ワイドタイプ—


■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。幅(W寸)がワイドタイプよりコンパクトな規格です。 ●CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings



型式	Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S	T	M1	M2	d×t	¥基準単価				
								シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル						MHUTS	MHUTS-S	MHUTW	MHUTW-S	
シングル	MHUTS	16	+0.034 0	27	36	49	22.2	42	78	32	52	18	65	29.8	59.6	7	M6	M6	9×7 (M5ボルト用)	3,300	3,620	7,110	7,430
シングル	MHUTS-S	20	0	31	42	54	26	48	85	36	58	18	70	34.8	69.6	8	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	3,660	3,990	7,820	8,150
ダブル	MHUTW	25	+0.041 0	37	52	65	32	56	120	42	80	22	100	49.8	99.6	9	M10	M10	14×10 (M8ボルト用)	5,730	6,100	11,200	11,570
ダブル	MHUTW-S	30	0	40	58	71	37	68	128	44	90	22	110	59.8	119.6	9	M10	M10	14×10	7,970	8,340	14,650	15,020

●非接触シール付の特長は、P433をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。4つの取付穴により強く締結出来ます。



型式	Type	dr	許容差	h	W	H	D	L		L1		L2		S	W1	W2	M	d	l	A	¥基準単価			
								シングル	ダブル	シングル	ダブル	シングル	ダブル								MHUAS	MHUAS-S	MHUAW	MHUAW-S
シングル	MHUAS	16	+0.034 0	19	54	42	22.2	42	68	34	60	29.8	59.6	36	9	M5	4.3	12	26	3,100	3,430	6,830	7,150	
シングル	MHUAS-S	20	0	21	54	42	26	48	78	40	70	34.8	69.6	40	7	M6	5.2	12	26	3,290	3,620	7,150	7,480	
ダブル	MHUAW	25	+0.041 0	26	78	60	32	62	110	50	100	49.8	99.6	54	12	M8	7	18	38	5,590	5,960	11,920	12,290	
ダブル	MHUAW-S	30	0	30	78	60	37	70	128	58	110	59.8	119.6	58	10	M8	7	18	38	6,870	7,240	14,410	14,780	

●非接触シール付の特長は、P433をご参照ください。●ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

Order 注文例

型式
MHUTS16
MHUAS20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	20~30
大口	10~14	31~
数量	5%	10% 18% お見積り
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。