



MIバイト



呼び記号の見方




ホルダ規格

形状	呼び記号	在庫	* 対応インサート	寸法 (mm)								
				正回転用	H	B	LF	LDRED	ASP	HF	WF	RE
SBR1 形 	SBR108	●	TPGX 0802○○		7	8	35	9	—	7	3.5	0.4
	SBR110	●	TPGX...L 0902○○		9	10	50	11	—	8	4.5	0.4
	SBR112	●	TPMX...L 1103○○		10	12	60	12	7	10	5.0	0.4
SBR3 形 	SBR308	●	TPGX 0802○○		7	8	35	10	—	7	0.7	0.4
	SBR310	●	TPGX...L 0902○○		9	10	50	12	—	8	1.0	0.4
	SBR312	●	TPMX...L 1103○○		10	12	60	13	7	10	1.0	0.4
SBR4 形 	SBR408	●	TPGX 0802○○		7	8	35	10	—	7	0.5	0.4
	SBR410	●	TPGX...L 0902○○		9	10	50	12	—	8	1.0	0.4
	SBR412	●	TPMX...L 1103○○		10	12	60	13	7	10	1.0	0.4
	SBR416	●	TPMX...L 1103○○		14	16	80	13	9	14	0	0.8
SBR6 形 	SBR608	●	TPGX 0802○○		7	8	35	8.5	—	7	—	0.4
	SBR610	●	TPGX...L 0902○○		8	10	50	10	—	8	—	0.4
	SBR612	●	TPMX...L 1103○○		10	12	60	11	7	10	—	0.4

* プレーカ付きインサートをご使用の場合、左勝手のインサートをご使用ください。

部品対応表



呼び記号	* インサート			
	① クランプねじ	② プリセットねじ	レンチ	
SBR1 SBR6	08	CS200T	—	TKY06F
	10	CS250T	—	TKY08F
	12	CS300890T	KS1S	TKY08F
	16	CS300890T	KS2S	TKY08F

* 締付けトルク(N・m) : CS200T=0.6, CS250T=1.0, CS300890T=1.0

● : 標準在庫品