

ISO-MF フランジタイプ

■ ISO-MF について


ISO1609 による MF (Multi-Fastener) フランジは、クロウクランプによって連結する方法で、組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用されます。また、シングルクロウクランプを使用することで、真空チャンバーに配管フランジを直接連結することができ、部品点数の低減や省スペース化のアイテムとしてご活用いただけます。カタログ品のほか、ご使用の環境の合わせた特殊な形状についても設計・製造を承っています。

※ MV で始まる型式の製品は受注生産品となりますので、詳しくはお問い合わせください。

■ MF フランジ



◆寸法



■材質…SUS304

N : 推奨クランプ数


(単位 : mm)

コード	フランジ	接続パイプ	ΦA	ΦB	ΦC	ΦD	T	t	N
MCM-2063	NW 63	50A(Φ60.5)	95	92	70.2	80	12	5	3 - 4
MCM-2080	NW 80	65A(Φ76.3)	110	107	83.0	95	12	5	3 - 6
MCM-2100	NW100	90A(Φ101.6)	130	127	102.0	115	12	5	4 - 8
MCM-2125	NW125	100A(Φ114.3)	155	150	127.2	140	12	5	4 - 8
MCM-2160	NW160	125A(Φ139.8)	180	175	153.2	165	12	5	4 - 8
MCM-2200	NW200	200A(Φ216.3)	240	235	214.0	225	12	5	6 - 10
MCM-2250	NW250	250A(Φ267.4)	290	285	262.0	275	12	5	6 - 10

■ ボルトフランジ



◆寸法



■材質…SUS304

(単位 : mm)

コード	フランジ	接続パイプ	ΦA	ΦB	P.C.D.	T	t	N (箇所)	Φh
MCM-1025	NW 25	20A(Φ27.2)	70	26.2	55	8	3	4	6.6
MCM-1032	NW 32	25A(Φ34.0)	90	34.2	70	8	3	4	9.0
MCM-1040	NW 40	32A(Φ42.7)	100	41.2	80	12	7	4	9.0
MCM-1050	NW 50	40A(Φ48.6)	110	52.2	90	12	7	4	9.0
MCM-1063	NW 63	50A(Φ60.5)	130	70.2	110	12	5	4	9.0
MCM-1080	NW 80	65A(Φ76.3)	145	83.0	125	12	5	8	9.0
MCM-1100	NW100	90A(Φ101.6)	165	102.0	145	12	5	8	9.0
MCM-1125	NW125	100A(Φ114.3)	200	127.2	175	16	9	8	11.0
MCM-1160	NW160	125A(Φ139.8)	225	153.2	200	16	9	8	11.0
MCM-1200	NW200	200A(Φ216.3)	285	214.0	260	16	9	12	11.0