



HINGE PINS -SPLIT PIN TYPE-

# ヒンジピン

—ストレート割りピン止めタイプ—

2日目納期短縮  
出荷



◎カタログ規格外品はこちら P.137


◎CADデータフォルダ名: 13\_Hinge\_Pins



RoHS10

Type	寸固定タイプ	寸指定タイプ	材質	硬度	表面処理	付属品
CMG	CLGN		S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜	割りピン2コ
CMGH	CLGHN			40~45HRC		
—	PCLGN			—		
—	PCLGHN		S45C相当	40~45HRC	無電解ニッケルメッキ	
—	GCLGN			—		
—	GCLGHN			メッキ硬度750HV~		
SCMG	SCLGN		SUS304相当	—	—	
—	SCLGHN		SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC		
—	GSCGLGHN		—	45~50HRC メッキ硬度750HV~		

D公差 (g6)	
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020



\*Dg公差は寸部分のみです。それ以外はマイナス公差となります。  
◎CMGの側面には、焼入タイプと区別をするための識別用溝があります。(CLGN・PCLGNには識別用溝が付く場合があります。)  
◎寸法によりセンター穴が付く場合がございます。  
◎寸法は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。

### ■L寸固定タイプ

型式	Type	D	L 選択				L1	N	d	付属割りピン				¥基準単価							
			3	4	5	6				CMG・CMGH	SCMG	CMG	CMGH	SCMG							
CMG (*付L寸は 選択不可)	3	10	12	14	15	16	18	20	L+4.8	2	0.8	NPN0.8-8	NSPN0.8-8	140	150	150					
		4	10	12	14	15	16	*18	20	L+6	2.5	1	NPN1-10	NSPN1-10	150	160	160				
		5	10	12	14	15	16	18	20	L+7.2	3	1.2	NPN1.2-10	NSPN1.2-10	160	170	170				
CMGH (焼入タイプ)	6	15				16	18	20	22	24	25	30	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6-10	NSPN1.6-10	170	180	180	
		8	18				20	22	24	25	30	35	40	45	50	L+10	4	2	NPN2-12	NSPN2-12	240
SCMG (ステンレス)	12	22				24	25	30	35	40	45	50	L+12.5	5	2.5	NPN2.5-15	NSPN2.5-15	280	300	310	
		22				24	25	30	35	40	45	50	L+15.2	6	3.2	NPN3.2-20	NSPN3.2-20	310	360	410	

### ■L寸指定タイプ (0.1mm単位)

型式	Type	D	L 指定0.1mm単位	L1	N	d	付属割りピン				¥基準単価								
							CLGN・CLGHN GCLGN	PCLGN・PCLGHN SCLGN・SCLGHN GSCGLGHN	CLGN	CLGHN	PCLGN	PCLGHN	GCLGN	SCLGN	SCLGHN	GSCGLGHN			
CLGN CLGHN PCLGN PCLGHN GCLGN SCLGN SCLGHN GSCGLGHN	3	5.0~	70.0	L+4.8	2	0.8	NPN0.8-8	NSPN0.8-8	310	330	380	490	760	430	630	1,260			
							L+6	2.5	1	NPN1-10	NSPN1-10	350	400	450	580	900	520	750	1,500
							L+7.2	3	1.2	NPN1.2-10	NSPN1.2-10	400	430	500	630	1,000	570	810	1,620
	6	5.0~	150.0	L+8.6	3.5	1.6	NPN1.6-10	NSPN1.6-10	420	470	530	670	1,060	610	860	1,720			
							L+10	4	2	NPN2-12	NSPN2-12	470	500	580	730	1,160	660	940	1,880
							L+12.5	5	2.5	NPN2.5-15	NSPN2.5-15	500	530	620	770	1,240	690	980	1,960
	13 14 15 16 17 18 20 22 25	15.0~	200.0	L+15.2	6	3.2	NPN3.2-20	NSPN3.2-20	550	600	740	870	1,480	800	1,120	2,240			
							L+18	7	4	NPN4-20	NSPN4-20	590	640	800	910	1,600	830	1,160	2,320
							L+18	7	4	NPN4-20	NSPN4-20	600	650	810	940	1,620	860	1,210	2,420
							L+18	7	4	NPN4-20	NSPN4-20	610	660	820	970	1,640	890	1,250	2,500
							L+18	7	4	NPN4-20	NSPN4-20	640	680	910	1,000	1,820	920	1,290	2,580
							L+18	7	4	NPN4-25	NSPN4-25	670	720	940	1,050	1,880	960	1,350	2,700
							L+18	7	4	NPN4-25	NSPN4-25	710	760	980	1,110	1,960	1,000	1,420	2,840
							L+22	8.5	5	NPN5-35	NSPN5-35	730	790	1,000	1,150	2,000	1,030	1,470	2,940
							L+22	8.5	5	NPN5-35	NSPN5-35	800	860	1,110	1,240	2,220	1,260	1,570	3,140
L+22	8.5	5	NPN5-35	NSPN5-35	870	930	1,210	1,320	2,420	1,480	1,670	3,340							

◎SCLGHNは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例  
型式 - L  
CMG8 - 30  
CLGN15 - 120.3  
SF-SCMG8 - 30  
脱脂洗浄サービス P.130

Alteration 追加加工  
型式 - L - (NC)  
CLGN15 - 120.3 - NC3  
◎L寸指定タイプに適用

割りピン穴位置変更

Alteration	NC	
Code	NC	
Spec.	指定方法 NC3	
	d	NC3(選択範囲)
	3	1.5
	4	1.5 2
	5	1.5 2 2.5
	6・8	2 2.5 3
	10	2.5 3 4
	12	3 4 5
	13~18	3 4 5 6
	20~25	4 5 6 7
¥/1Code	200	

◎L1=L+NC×2+dとなります。

Delivery 出荷日  
L寸固定タイプ  
翌日出荷 P.133  
在庫品 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

L寸指定タイプ・下記以外  
2 日目出荷  
ストークA早期 翌日出荷 200円/1箱単位 PM 3:00迄  
ストークA 翌日出荷 200円/1箱 PM 6:00迄 P.134  
◎ストークA早期は1明細行当たり一律200円  
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ  
3 日目出荷

Price 価格  
L寸固定タイプ  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~19	20~49	50~99	100~200
値引率	基準単価	20%	45%	60%
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L寸指定タイプ・右記以外  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
◎標準対応大口以上はストーク対応なし

L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ  
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。