



HINGE PINS -NUT TYPE WITH FLANGE-

ヒンジピン

ーツバ付ナット止めタイプ

2日目納期短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER


ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
別商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



L寸固定タイプ	Type			材質	硬度	表面処理	A 付属品(1コ)	
	L寸指定タイプ						標準ナット	Uナット
	標準ナット	標準ナット	Uナット					
CLBDG	CLBGN	CLBGNU	S45C相当	—	四二酸化鉄皮膜	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)	
CLBDGH	CLBGHN	CLBGHNU						
—	PCLBGN	PCLBGNU						
	PCLBGHN	PCLBGHNU						
	GCLBGN	GCLBGNU						
SCLBDG	SCLBGN	SCLBGNU	SUS304相当	40~45HRC	無電解ニッケルメッキ	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)	
—	SCLBGHN	SCLBGHNU						
—	GSCLBGN	GSCLBGHN	SUS440または13Cr系ステンレス	45~50HRC	—	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)	
—	GSCLBGHN	GSCLBGHN	—	45~50HRC	硬質クロムメッキ	—	—	
—	—	—	—	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ	—	—	



- ①L寸は削り加工寸法の普通許容差(中級)となります。
- ②寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
- ③Uナットの規格詳細は、P.278に掲載されております。
- ④CLBDGの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。(CLBGN・CLBGNU・PCLBGN・PCLBGNUには識別用溝が付く場合があります。)
- ⑤ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。

■L寸固定タイプ

型式	D	L 選択	A	B	T	F	u	(n)	M (並目)	付属ナット	¥基準単価		
											CLBDG	CLBDGH	SCLBDG
CLBDG	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5	220	230	270
CLBDGH	5	15 16 18 20 22 24 25 30	9	7	4	4.9	M 4		M 4×0.7	230	240	290	
(焼入タイプ)	6	15 16 18 20 22 24 25 30	10	8	—	5.8	M 5		M 5×0.8	260	290	330	
SCLBDG	8	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	13	10	5	7.8	M 6		M 6×1.0	290	320	420	
(ステンレス)	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	16	13	—	9.8	M 8	M 8×1.25	360	390	550		
12	22 24 25 30 35 40 45 50	18	14	—	11.8	M 10	M 10×1.5	450	510	750			

■L寸指定タイプ(0.1mm単位)

型式	D	L 指定0.1mm単位	A	B	T	F	u	(n)	M (並目)	付属ナット	¥基準単価															
											標準ナット						Uナット									
Type	D	L	A	B	T	F	u	(n)	M	付属ナット	CLBGN	CLBGHN	PCLBGN	PCLBGHN	GCLBGN	SCLBGN	SCLBGHN	GSCLBGN	CLBGNU	CLBGHNU	PCLBGNU	PCLBGHNU	SCLBGNU	SCLBGHNU	GSCLBGNU	
標準ナット	4	5.0~70.0	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5	300	360	390	500	780	460	620	1,240	—	—	—	—	—	—	—	—
CLBGN	5	5.0~100.0	9	7	4	4.9	M 4		M 4×0.7	310	380	410	520	820	480	640	1,280	360	430	470	580	870	590	740	1,480	
CLBGHN	6	5.0~120.0	10	8	—	5.8	M 5		M 5×0.8	320	400	420	540	840	500	660	1,320	360	440	480	600	880	610	760	1,520	
PCLBGN	8	5.0~120.0	13	10	—	7.8	M 6		M 6×1.0	410	480	520	650	1,040	610	810	1,620	460	530	600	730	1,090	740	930	1,860	
PCLBGHN	10	5.0~120.0	16	13	—	9.8	M 8	M 8×1.25	470	560	590	740	1,180	690	900	1,800	530	630	690	840	1,250	850	1,050	2,100		
SCLBGN	12	10.0~200.0	18	14	—	11.8	M 10	M 10×1.5	600	670	760	920	1,520	890	1,140	2,280	690	760	900	1,060	1,610	1,120	1,360	2,720		
SCLBGHN	13	10.0~200.0	18	14	—	12.8	M 10	M 10×1.5	670	700	820	960	1,640	930	1,190	2,380	770	810	1,010	1,150	1,750	1,250	1,500	3,000		
GSCLBGN	14	10.0~200.0	18	14	—	13.8	M 10	M 10×1.5	710	740	850	1,000	1,700	950	1,220	2,440	820	850	1,040	1,190	1,810	1,270	1,530	3,060		
SCLBGHN	15	15.0~200.0	24	21	—	14.8	M 12	M 12×1.75	750	770	880	1,030	1,760	970	1,250	2,500	860	880	1,070	1,220	1,870	1,290	1,560	3,120		
Uナット	16	15.0~200.0	24	21	—	15.8	M 12	M 12×1.75	780	800	910	1,060	1,820	990	1,290	2,580	900	920	1,110	1,260	1,940	1,330	1,610	3,220		
CLBGNU	17	15.0~200.0	24	21	—	16.8	M 12	M 12×1.75	850	880	1,000	1,170	2,000	1,090	1,420	2,840	990	1,030	1,230	1,400	2,150	1,470	1,780	3,560		
CLBGHNU	18	15.0~200.0	24	21	—	17.8	M 12	M 12×1.75	950	990	1,110	1,310	2,220	1,220	1,580	3,160	1,110	1,160	1,380	1,580	2,390	1,660	2,000	4,000		
PCLBGNU	20	15.0~200.0	27	23	—	19.8	M 16	M 16×2.0	1,010	1,060	1,190	1,410	2,380	1,310	1,700	3,400	1,200	1,260	1,490	1,710	2,580	1,790	2,160	4,320		
PCLBGHNU	22	15.0~200.0	27	23	—	21.8	M 16	M 16×2.0	1,530	1,610	1,720	2,260	4,240	2,600	2,820	5,640	1,750	1,840	2,420	2,560	4,470	3,090	3,280	6,560		
GSCLBGNU	25	20.0~200.0	30	27	—	24.8	M 16	M 16×2.0	2,050	2,160	3,040	3,100	6,080	3,890	3,930	7,860	2,300	2,410	3,340	3,400	6,330	4,390	4,390	8,780		
SCLBGHNU	30	20.0~200.0	35	32	—	29.8	M 16	M 16×2.0	2,550	2,660	3,540	3,600	8,710	—	4,430	8,940	2,800	2,910	3,840	3,900	8,960	—	4,890	9,400		

◎SCLBGHN・SCLBGHNUは焼入により変色する場合があります。



Order 注文例
型式 - L
SCLBDG8 - 30
CLBGHN15 - 120.3
SF-SCLBGN15 - 120.3
脱脂洗浄サービス P.130



Alteration 追加加工
型式 - L - (FC・MC・TC・LKC)
CLBGHN15 - 120.3 - FC20 - MC10
◎L寸指定タイプに適用



Delivery 出荷日
L寸固定タイプ
在庫品 翌日出荷 P.133
◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
L寸指定タイプ・下記以外
2 日日出荷
ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細月 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 200円/1月 PM 6:00迄 P.134
◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円



Price 価格
L寸固定タイプ
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応
小口
数量 1~19 20~49 50~99 100~199
値引率 基準単価 10% 25% 40%
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations	ネジ部長さ変更	ネジ径変更	ツバ厚変更	L寸法公差変更
	FC	MC	TC	LKC
Code	FC	MC	TC	LKC
Spec.	指定方法 FC4 ◎FC=指定1mm単位 ◎M(MC)≤ΦM(MC)×3	指定方法 MC3 D MC(選択範囲) 5 3 6 3 4 8 3 4 5 10 4 5 6 12 5 6 8 13~18 6 8 10 20~22 8 10 12 25 10 12 ◎D12、MC5を選択の場合追加FCを併用下さい。 ◎D4、D30適用不可 ◎UナットタイプはMC3適用不可	指定方法 TC3 ◎TC=指定0.5mm単位 ◎2≤TC≤5	指定方法 LKC L寸法公差を±0.05に変更します。
¥/Code	200	200	300	500

◎L寸指定タイプ・右記以外

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49
値引率	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常	通常	+1日	+6日

◎L寸指定タイプ・硬質クロムメッキ

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49
値引率	5%	10%	18%	30%
出荷日	通常	通常	+5日	+12日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎標準対応大口以上はストーク対応なし。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。