

露出用丸形ボックス (カブセ蓋) 1方出～4方出

JIS C8435 (PS) (ボックス)

●防水タイプはビス4本止め、Oリング付。

〈カブセ蓋〉

1方出は茶系の外壁等に
マッチする色もあります。

▶1069頁



- ライトブラウン
- ブラック
- チョコレート



1方出



3方出




4方出



2方出(L)



2方出(S)



高耐
候性

耐衝撃性
HI

●注意 照明器具等の重量物を取り付けしないでください。

種類	品番			適合管	φD ₁	φD ₂	ℓ	H	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルクホワイト	グレー								
1方出	PVM14-1KJ	PVM14-1KM	PVM14-1K	VE14	22	91	23	38	20	1	400
	PVM16-1KJ	PVM16-1KM	PVM16-1K	VE16	26	91	28	38	20	1	410
	PVM22-1KJ	PVM22-1KM	PVM22-1K	VE22	30	91	33	41	20	1	450
	PVM28-1KJ	PVM28-1KM	PVM28-1K	VE28	40	105	40	47	10	1	840
	PVM36-1KJ	PVM36-1KM	PVM36-1K	VE36	50	115	44	57	10	1	1,240
2方出(L)	PVM14-2LKJ	PVM14-2LKM	PVM14-2LK	VE14	22	91	23	38	20	1	400
	PVM16-2LKJ	PVM16-2LKM	PVM16-2LK	VE16	26	91	28	38	20	1	410
	PVM22-2LKJ	PVM22-2LKM	PVM22-2LK	VE22	30	91	33	41	20	1	450
	PVM28-2LKJ	PVM28-2LKM	PVM28-2LK	VE28	40	105	40	47	10	1	840
	PVM36-2LKJ	PVM36-2LKM	PVM36-2LK	VE36	50	115	44	57	10	1	1,240
2方出(S)	PVM14-2SKJ	PVM14-2SKM	PVM14-2SK	VE14	22	91	23	38	20	1	400
	PVM16-2SKJ	PVM16-2SKM	PVM16-2SK	VE16	26	91	28	38	20	1	410
	PVM22-2SKJ	PVM22-2SKM	PVM22-2SK	VE22	30	91	33	41	20	1	450
	PVM28-2SKJ	PVM28-2SKM	PVM28-2SK	VE28	40	105	40	47	10	1	840
	PVM36-2SKJ	PVM36-2SKM	PVM36-2SK	VE36	50	115	44	57	10	1	1,240
3方出	PVM14-3KJ	PVM14-3KM	PVM14-3K	VE14	22	91	23	38	20	1	400
	PVM16-3KJ	PVM16-3KM	PVM16-3K	VE16	26	91	28	38	20	1	410
	PVM22-3KJ	PVM22-3KM	PVM22-3K	VE22	30	91	33	41	20	1	450
	PVM28-3KJ	PVM28-3KM	PVM28-3K	VE28	40	105	40	47	10	1	840
	PVM36-3KJ	PVM36-3KM	PVM36-3K	VE36	50	115	44	57	10	1	1,240
4方出	PVM14-4KJ	PVM14-4KM	PVM14-4K	VE14	22	91	23	38	20	1	400
	PVM16-4KJ	PVM16-4KM	PVM16-4K	VE16	26	91	28	38	20	1	410
	PVM22-4KJ	PVM22-4KM	PVM22-4K	VE22	30	91	33	41	20	1	450
	PVM28-4KJ	PVM28-4KM	PVM28-4K	VE28	40	105	40	47	10	1	840
	PVM36-4KJ	PVM36-4KM	PVM36-4K	VE36	50	115	44	57	10	1	1,240

■防水タイプ

IPX3

種類	品番		適合管	φD ₁	φD ₂	ℓ	H	入数	最小入数	標準価格
	ベージュ	ミルクホワイト								
1方出	PVM16-1KPJ	PVM16-1KPM	VE16	26	91	28	39.5	20	1	610
	PVM22-1KPJ	PVM22-1KPM	VE22	30	91	33	42.5	20	1	720
2方出(L)	PVM16-2LKPJ	PVM16-2LKPM	VE16	26	91	28	39.5	20	1	610
	PVM22-2LKPJ	PVM22-2LKPM	VE22	30	91	33	42.5	20	1	720
2方出(S)	PVM16-2SKPJ	PVM16-2SKPM	VE16	26	91	28	39.5	20	1	610
	PVM22-2SKPJ	PVM22-2SKPM	VE22	30	91	33	42.5	20	1	720
3方出	PVM16-3KPJ	PVM16-3KPM	VE16	26	91	28	39.5	20	1	610
	PVM22-3KPJ	PVM22-3KPM	VE22	30	91	33	42.5	20	1	720
4方出	PVM16-4KPJ	PVM16-4KPM	VE16	26	91	28	39.5	20	1	610
	PVM22-4KPJ	PVM22-4KPM	VE22	30	91	33	42.5	20	1	720