

HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING BOTTOM MOUNT-

シャフトホルダ -ボトムマウント型(機械加工品)-

-側方スリットタイプ-




◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) ●CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 前後、サイドにスペースがない場合や取付プレートが薄くタップが立てられない場合に下側から取付可能です。



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHSWB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSWM		無電解ニッケルメッキ	
SHSWS	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSWA	アルミ合金	白アルマイト	



取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

型式 Type	D	H 選択	L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d	d1	l	C	¥基準単価				
														SHSWB	SHSWM	SHSWS	SHSWA	
SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA	8	25 30	26	H+7	12	16	8	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,280	1,380	2,000	1,170	
	10	25 30		H+9		20	10							1,390	1,490	2,280	1,350	
	12	25 30	32	H+10		21	10.5							1,650	1,750	2,660	1,580	
	13	25 30		H+11										1,800	1,850	3,280	1,750	
	15	25 30 40	34	H+12										2,040	2,100	3,740	1,980	
	16	25 30 40																
	18	30 40 50	44	H+15	16 (15)	28	14	M6深12	6	6.6	11	6.5	2	2,380	2,500	4,740	2,250	
	20	30 40 50	50	H+18		34	17							2,680	2,750	5,550	2,580	
	25	30 40 50				36	18											
	30	40 50 60	70	H+21	22 (20)	48	24	M8深16	8	9	14	9	3	2	3,330	3,540	6,000	3,300
	35	40 50 60		H+24		56	28								4,100	4,270	6,300	3,950
	40	40 50 60	76	H+27											4,400	4,560	6,740	4,250

SHSWA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

Order 注文例

型式 - H

SHSWB8 - 30

SF-SHSWS20 - 40

脱脂洗浄サービス [P.130](#)

Alteration 追加加工

型式 - HC

SHSWB20 - HC41.5

◎ストック不可

5 日日出荷

Delivery 出荷日

3 日日出荷

◎注文締切

ストックA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄

ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 [P.134](#)

◎ストックA早割は1明細行当たり一律200円

◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

◎SHSWSは、ストックA早割対象外

大口 出荷日 +8 日日出荷

数量 30~50

◎ストック対応なし

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さHを変更します。 高さHをHClに変えて指定します。 ◎HC=指定0.1mm単位 ◎指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. [指定方法] HC35.6	800

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) [P.133](#)

数量区分	標準対応				個別対応
	小口		大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50
値引率	基準単価 5%		10%	18%	18%
出荷日	通常				+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2 シャフトホルダ