

**新商品**



STAINLESS STEEL BALL BEARING UNITS

# 玉軸受ユニット

—ステンレス製ピロータイプ(固形グリス/食品機械用グリス)—

■特長：優れた防錆性と耐食性を保持し、グリスによる使い分けが可能です。

PBTSSN (固形グリス)  
PBTSFN (食品機械用グリス)



精度：JIS B 1558  
JIS B 1514  
JIS B 1559  
使用温度：固形—10～100℃(常時使用温度80℃以下)  
食品用—20～110℃

構成部品	材質
①ハウジング	M SCS13
②軸受軌道輪	M SUS440C相当
③ゴムシール	M ニトリルゴム
④止めねじ	M SUS410

型式 Type	D	H	L	L <sub>1</sub>	A	d <sub>1</sub>	d	t	H <sub>1</sub>	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ M <sub>1</sub>	重量 (g)	¥基準単価	
												Cr(動)	Cor(静)			固形グリス	食品機械用グリス
PBTSSN (固形グリス)	20	33.3	120	95	30	14	12	11	64	31	12.7	9.9	6.65	M5×0.8	600	6,140	7,700
	25	36.5	130	105	30	14	12	12	70	34.1	14.3	10.8	7.85		700	7,060	8,620
PBTSFN (食品機械用グリス)	30	42.9	155	121	36	20	17	13	82	38.1	15.9	15	11.3	M6×0.75	1100	9,150	10,710
	35	47.6	161	127	38			14	92	42.9	17.5	19.7	15.3		1300	11,880	13,440
	40	49.2	171	137	40			14	98	49.2	19	22.4	17.8	1700	13,730	15,290	
	45	54	180	146	40			14	105	49.2	19	25.2	20.4	1800	16,190	17,750	
	50	57.2	195	159	45	22	19	16	114	51.6	19	27	23.2	M8×1	2400	18,190	—



Order  
注文例

型式  
PBTSSN25  
PBTSFN30



Price  
価格

■数量スライド価格 (☉1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口		大口	
数量	1~9	10~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

☉表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 ☑ P.133

☉ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。