

価格改訂

PULLEYS・IDLERS FOR STAINLESS STEEL BELTS

ステンレスベルト用プリー・アイドラー —クラウンタイプ—


- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

■特長：ステンレスベルト専用のクラウンタイプのプリー・アイドラーです。


◎CADデータフォルダ名：18_Flat Belts_and_Round Belts

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

■ステンレスベルト用プリー
—クラウンタイプ—



■キー溝形状



■新JIS (B1301)
キー溝寸法表

呼び	dH7	dJIS	t公差
N15	15	5	2.3 +0.1
N20	20	6	2.8
N25	25	8	3.3
N30	30	10	3.3 +0.2
N35	35	12	3.3
N40	40	12	3.3 ±0.0215

◎蛇行抑制のためクラウン高さ(H寸法)はD寸法・L寸法によって調整しております。

型式 Type	D	dH7		指定10mm単位 L	K キー溝長さ	d1	D1	M			
		丸穴+タップ	キー溝+タップ					丸穴+タップ	キー溝+タップ		
ROBASC	50	15	N15	40~160	30*	27	40	M5	M4		
		20	N20					M5	M5		
		25	N25					M6	M6		
	60	20	N20			32	45	M6	M5	M5	M6
		25	N25					M6	M6		
		30	N30					M6	M6		
	70	20	N20			35	50	M6	M5	M5	M6
		25	N25					M6	M6		
		30	N30					M6	M6		
	75	25	N25			40	55	M8	M8	M8	M6
		30	N30					M8	M8		
		35	N35					M8	M8		
80	25	N25	41	55	M8	M8	M8	M6			
	30	N30			M8	M8					
	35	N35			M8	M8					
100	30	N30	45	60	M8	M8	M8	M6			
	35	N35			M8	M8					
	40	N40			M8	M8					

Order 注文例 型式 - d - L
ROBASC50 - 20 - L100

Delivery 出荷日 5 日日出荷


◎キー溝加工条件として、L<50の場合、K=20となります。
◎価格計算例 ROBASC50-N20-L100の場合
4,220円(本体基準単価)+570円(キー溝加工価格)=4,790円(基準単価)

Price 価格

数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	標準単価	15%	20%	お見積り
出荷日	通常			

D	¥本体基準単価											¥キー溝加工価格 (本体基準単価+)		
	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140		L150	L160
50	2,820	3,000	3,210	3,450	3,680	3,930	4,220	4,510	4,820	5,160	5,510	5,920	6,350	570
60	3,290	3,530	3,800	4,080	4,390	4,710	5,070	5,480	5,930	6,400	6,900	7,530	8,220	570
70	3,720	4,020	4,400	4,810	5,250	5,760	6,300	6,920	7,530	8,160	8,810	9,520	10,230	640
75	4,180	4,470	4,880	5,270	5,740	6,270	6,890	7,550	8,210	8,880	9,570	10,430	11,320	640
80	5,090	5,510	5,950	6,390	6,910	7,440	8,110	8,790	9,500	10,180	10,980	11,860	12,880	640
100	6,350	6,860	7,400	7,980	8,610	9,260	9,920	10,700	11,500	12,410	13,370	14,360	15,400	710

■ステンレスベルト用アイドラー
—クラウンタイプ—



■キー溝形状



◎蛇行抑制のためクラウン高さ(H寸法)はD寸法・L寸法によって調整しております。

型式 Type	D	d	指定10mm単位 L	d1	ベアリング寸法		
					No.	D1	B
ROFASC	50	10	40~160	22	B6200ZZ	30	9
		12			B6001ZZ	28	8
		15			B6902ZZ	28	7
		20			B6804ZZ	32	7
		25			B6905ZZ	42	9
		25			B6201ZZ	32	10
	60	12		22	B6002ZZ	32	9
		15			B6904ZZ	37	9
		20			B6905ZZ	42	9
		25			B6906ZZ	47	9
		30			B6906ZZ	47	9
		30			B6002ZZ	32	9
	70	15		32	B6904ZZ	37	9
		20			B6905ZZ	42	9
		25			B6906ZZ	47	9
		30			B6906ZZ	47	9
		30			B6904ZZ	37	9
		30			B6905ZZ	42	9
	75	25		40	B6906ZZ	47	9
		30			B6907ZZ	55	10
		35			B6205ZZ	52	15
		35			B6006ZZ	55	13
		35			B6907ZZ	55	10
		35			B6907ZZ	55	10
80	25	41	B6006ZZ	55	13		
	30		B6907ZZ	55	10		
	30		B6907ZZ	55	10		
	30		B6006ZZ	55	13		
	35		B6907ZZ	55	10		
	35		B6907ZZ	55	10		
100	30	48	B6006ZZ	55	13		
	35		B6907ZZ	55	10		
	35		B6907ZZ	55	10		
	40		B6008ZZ	68	15		
	40		B6907ZZ	55	10		
	40		B6907ZZ	55	10		

Order 注文例 型式 - d - L
ROFASC50 - 20 - L100

Delivery 出荷日 5 日日出荷

Price 価格

数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	標準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

D	¥本体基準単価												
	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L160
50	3,590	3,780	4,010	4,250	4,490	4,750	5,050	5,350	5,660	6,000	6,350	6,760	7,180
60	4,440	4,680	4,960	5,240	5,550	5,870	6,220	6,630	7,070	7,550	8,000	8,610	9,260
70	5,160	5,460	5,830	6,240	6,670	7,160	7,670	8,270	8,860	9,470	10,080	10,750	11,430
75	5,670	5,950	6,320	6,700	7,120	7,600	8,170	8,750	9,390	10,000	10,660	11,360	12,190
80	6,080	6,500	6,920	7,350	7,860	8,370	9,020	9,680	10,350	11,020	11,780	12,600	13,570
100	7,320	7,810	8,340	8,900	9,500	10,120	10,750	11,480	12,230	13,090	13,980	14,910	15,890

18 プリー・アイドラー
平ベルト・丸ベルト