

新商品

HINGE PINS - ONE END FOR FEMALE THREAD TYPE WITH HEXAGONAL SOCKET EXTRA LOW HEAD-

ヒンジピン

一極低頭六角穴ツバ付めねじタイプ




◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

■特長：スペースが無い所でご使用頂くため、ツバ厚を薄く設計致しました。



Type	材質	硬度	表面処理
CLBKM	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
CLBKHM		40~45HRC	
PCLBKM		—	無電解ニッケルメッキ
PCLBKHM		40~45HRC	
GCLBKM		メッキ硬度750HV~	
SCLBKM	SUS304	—	—
SCLBKHM	SUS440Cまたは13Cr系ステンレス	45~50HRC	
GCLBKM		45~50HRC	
GCLBKHM		メッキ硬度750HV~	

- ◎ CLBKM・PCLBKMの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝が付く場合があります。
- ◎ ツバ下の逃げ溝寸法公差は参考値です。
- ◎ 記載の無い公差はJIS B 0405(中級)となります。



D公差 (g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	A	T	B	E	u	(n)	M (並目)	¥基準単価							
										CLBKM	CLBKHM	PCLBKM	PCLBKHM	GCLBKM	SCLBKM	SCLBKHM	GSLBKM
CLBKM CLBKHM PCLBKM PCLBKHM GCLBKM SCLBKM SCLBKHM GSLBKM	6	15.0~100.0	10	1.5	2.5	2	5.8	1.5	M3	470	590	580	730	1,210	720	900	1,680
	8	20.0~100.0	13		3				M5	610	720	730	880	1,480	870	1,090	2,040
	10	25.0~100.0	16		4				M6	710	840	830	1,010	1,680	980	1,220	2,280
	12	30.0~200.0	18	2.5	3	11.8	1.5	M8	860	1,010	1,020	1,240	2,060	1,210	1,520	2,840	
	13		1,040						1,040	1,150	1,290	2,150	1,290	1,600	2,990		
	14		1,080						1,110	1,170	1,340	2,240	1,310	1,630	3,040		
	15	35.0~200.0	24	5	4	12.8	M10	1,090	1,140	1,200	1,360	2,290	1,320	1,640	3,070		
	16							1,110	1,190	1,220	1,410	2,360	1,360	1,690	3,160		
	17							1,220	1,310	1,340	1,550	2,600	1,490	1,860	3,470		
	18	40.0~200.0	27	6	5	13.8	M12	1,350	1,470	1,490	1,730	2,900	1,660	2,060	3,850		
	19							1,450	1,580	1,600	1,860	3,110	1,770	2,210	4,130		
	20							2,160	2,090	2,610	2,860	5,140	3,170	3,800	7,160		
	22	50.0~200.0	30	8	5	14.8	M16	2,160	2,090	2,610	2,860	5,140	3,170	3,800	7,160		
	23							2,850	3,100	3,610	3,860	7,160	4,550	5,370	10,160		
	25							2,850	3,100	3,610	3,860	7,160	4,550	5,370	10,160		

◎ SCLBKHMは焼入により変色する場合があります。

Order 注文例 **型式** - **L**
CLBKM15 - 120.3

Price 価格

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常			+5日	+15日

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。◎標準対応大口以上はストック対応なし

☑注文締切 **P.134**
 ストックA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄
 ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

- ◎ストックA早割は1明細行当たり一律200円
- ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円
- ◎硬質クロムメッキはストック適用不可

Alteration 追加加工 **型式** - **L** - (MC・LKC・HC)
CLBKM15 - 120.3 - MC5

Example 使用例

Alterations	ねじ径変更	L寸法公差変更	ツバ径カット
Code	MC	LKC	HC
Spec.	指定方法 MC3	指定方法 LKC	指定方法 HC
	D (選択範囲) 6 2.6 8 3.4 10~12 4.5 13~15 5.8 18~19 6.8 20~22 8.10 25 10.12	L寸法公差を±0.05に変更します。	D=6~10 HC=A/2-1 D=12~25 HC=A/2-2
¥/1Code	200	500	300

