



TIMING PULLEYS -XL-

タイミングプーリ XLタイプ

■タイミングベルトはP.1549、面圧タイミングプーリはP.1512、歯付アイドラーはP.1531をご参照ください。



RoHS 10

Type	ベルト幅				材質 ^{*1}		S表面処理	A付属品 ^{*1} セットスクリュー
	6.4mm (1/4inch)	7.9mm (5/16inch)	9.5mm (3/8inch)	12.7mm (1/2inch)	プーリ	フランジ		
ATP	XL025	XL031	XL037	XL050	アルミ合金	アルミ合金	白アルマイト	SUS304
BTP	●	●	●	●			黒アルマイト	
KTP	●	●	●	●			硬質アルマイト ^{*2}	
NTP	●	●	●	●			無電解ニッケルメッキ	
MTP	●	—	—	—	S45C相当	SPCC	—	SCM435 (四三酸化鉄皮膜)
MTPB	●	—	—	—			四三酸化鉄皮膜	
MTPP	●	—	—	—			無電解ニッケルメッキ	
STP	●	—	●	●			SUS304	

*1材質・付属品は相当材に変更場合があります。*2硬質アルマイトは皮膜硬度300HV~
①フランジカンメ溶、軸穴P、N、Cにはセットスクリュー付属


歯形 (ISO標準ラック寸法)




歯溝寸法は歯数によって若干変わります。
(Pitch : 5.08mm)

●プーリ形状

A形



B形



■タップ穴寸法表 (軸穴仕様:P・N・C)

dH7 軸穴内径	M (並目)	付属品 セットスクリュー
4	M3	M3×3
5~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~35	M6	M6×5

●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。 ①軸穴に表面処理が付かない場合があります。


■ベルト呼び幅・寸法

mm	呼び			
	XL025	XL031	XL037	XL050
A	7.5	9.0	11.0	14.0
W	12.5	14.0	16.0	19.0
L	21.0	23.0	25.0	28.0

H 丸穴




P 丸穴+タップ



①ZA形プーリの場合は山を避けるため120°近辺になります。


N 新JISキー溝穴+タップ

C 旧JISキー溝穴+タップ




①Zキー溝の詳細寸法はP.1465をご覧下さい。
軸穴径10、キー溝幅4.0mm選定時はNK10をご指定下さい。

V 段付穴




①K形は適用不可
②Z-d≥2
③2.0≤J≤W-2.0

F 段付穴 (ボス側ザグリ)




①B形のみ適用
②Z-d≥2
③2.0≤J≤L-2.0

Y 両端段付穴



①A形のみ適用
②Q(R)-Y≥2
③S+T≤W-3.0
④S(T)≥3.0

WB 二段段付穴



①A形のみ適用
②Q-R≥2
③R-WB≥2
④S+T≤W-3.0
⑤S(T)≥3.0



Order
注文例

(軸穴仕様:H・P・N・C)
ATP24XL037 - B - N10
(軸穴仕様:V・F)
ATP60XL050 - A - V20 - Z28 - J16.0
(軸穴仕様:Y・WB)
ATP40XL050 - A - Y20 - Q32 - R32 - S7 - T7

型式 - プーリ形状 - 軸穴仕様・内径 - Z - J - Q - R - S - T



Delivery
出荷日

●ATP・MTP・MTPB・MTPP・STP
①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●BTP・KTP・NTP
①ストークA早割は1明細行当たり一律300円
②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

大目日+9 日目出荷 数量 30~50
①ストーク対応なし



Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	小口	大口	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50	51~200
値引率	基準単価	20%	25%	30%	45%	50%
出荷日	通常					+9日 お見積り

①BTP・KTP・MTPBは係数(×1.1)、
NTP・MTPPは係数(×1.2)を表中の
価格に掛けた金額が本体価格となります。
(1円単位切り捨て)
②基準単価は、(本体価格+軸穴加工価格)
となります。(STP除く)
③STPの基準単価は本体価格となり、軸穴
加工価格には数量スライドが適用されません。
④H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。
②標準対応大口以上はストーク対応なし。