

新商品

ROLLER FOR ROUND BELTS (CONFIGURABLE GROOVE POSITION ON BOTH SIDES) -SET SCREW TYPE-

丸ベルト用溝付ローラ(両端ピッチ指定タイプ)


—止めねじタイプ—

■特徴：丸ベルト用の溝が端面から自由に位置を選べるローラです。止めねじによる軸固定タイプです。


■止めねじタイプ

| Type | | | M材質 | | S表面処理 | 溝形状(3種類) | | | 丸ベルト径 | | |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|----------|------|-----|-------|-----|-----|
| U溝 | ワイド溝 | 台形溝 | ローラ | 圧入ブッシュ | | U溝 | ワイド溝 | 台形溝 | A | C | J |
| MREUA | MREWA | MREDA | 5000系 アルミ合金 | 5000系 アルミ合金 | 白アルマイト | | | | 2 | 2.3 | 2.2 |
| MREUS | MREWS | MREDS | SUS304 | SUS304 | — | | | | 3 | 3.5 | 3.2 |
| MREUM | MREWM | MREDM | 炭素鋼 | S45C 相当 | 無電解ニッケルメッキ | | | | 4 | 4.6 | 4.3 |
| | | | | | | | | | 5 | 5.8 | 5.4 |
| | | | | | | | | | 6 | 6.9 | 6.5 |


N4 (4溝)




N6 (6溝)



N8 (8溝)



N10 (10溝)



| dH9 寸法許容差 | | 寸法許容差 | |
|-----------|----|--------|----|
| 超 | 以下 | 超 | 以下 |
| 3 | 6 | +0.030 | 0 |
| 6 | 10 | +0.036 | 0 |
| 10 | 18 | +0.043 | 0 |
| 18 | 30 | +0.052 | 0 |



RoHS10

| 型式 | | | D | dH9 | 全長L 指定1mm | 溝数 N | F 指定1mm | 溝ピッチP 指定1mm | ベルト径(φ) A | L1 | d1 | | | D1 | M | | |
|-------|-------|-------|----|----------|--------------|---------|------------|----------------|--------------|-------|-------|--------|------|----|----|----|----|
| Type | | | | | | | | | | | アルミ合金 | SUS304 | 炭素鋼 | | | | |
| U溝 | ワイド溝 | 台形溝 | 20 | 6 8 | 60~200 | 4 | F≥15 | P≥10 | 2・3 | L1≥10 | 11 | 13 | 12 | 15 | M4 | | |
| MREUA | MREWA | MREDA | 30 | 10 12 | 60~300 | | | | 2・3・4 | | 15 | 18 | 15.8 | 22 | | | |
| MREUS | MREWS | MREDS | 40 | 15 20 | 60~500 | | | | 2・3・4・5 | | 17 | 22 | 22.7 | 33 | | M5 | |
| MREUM | MREWM | MREDM | 50 | 15 20 | | | | | 2・3・4・5・6 | | 17 | 28 | 30 | 40 | | M5 | |
| | | | | 25 | | | | | | | | 27 | | | | | M6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 全長Lは、溝数と溝ピッチ、端面からの距離を考慮してください。L=P×(N-2)+2F+L1
- F寸法の最大値は、15≤F≤(L-L1-P×(N-2))/2
- 両端のブッシュは圧入です。
- 軸公差はg6を推奨します。
- 止めねじは付属していません。

Order 注文例

型式 MREUA30 - 8 - 300 - N8 - F30 - P25 - A3

Example

Delivery 出荷日

5 日日出荷

ストーク B 30日出荷 200円/1本 PM 8:00迄 数量 P134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

●製品価格は、(基準単価)+(溝加工価格)となります。
(本体計算例) MREUA30-8-300-N8-F30-P25-A3


基準価格 + 溝加工費 × 溝数 = 製品価格

3,470 + 350 × 8 = 6,270

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 個別対応 | |
|------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| | 小口 | 中口 | 大口 | 大口 | 大口 | 大口 |
| 数量 | 1~9 | 10~15 | 16~30 | 31~50 | 51~ | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 20% | 30% | お見積り | |
| 出荷日 | 通常 | | +7日 | +13日 | | |

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



| Type | D | ¥基準単価 | | | | | | | | | 溝加工費(A) |
|---------|----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | L60~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | L301~350 | L351~400 | L401~450 | L451~500 | |
| MREUA | 20 | 2,100 | 2,240 | 2,800 | — | — | — | — | — | — | 350/1溝 |
| MREWA | 30 | 2,543 | 2,480 | 2,810 | 3,140 | 3,470 | — | — | — | — | |
| MREDA | 40 | 2,810 | 2,970 | 3,460 | 3,940 | 4,440 | 5,100 | 5,760 | 7,880 | 9,060 | |
| (アルミ合金) | 50 | 3,150 | 3,860 | 4,570 | 5,270 | 5,980 | 6,940 | 7,920 | 11,320 | 13,030 | |
| MREUS | 20 | 2,660 | 2,800 | 3,230 | — | — | — | — | — | — | |
| MREWS | 30 | 2,990 | 3,800 | 4,300 | 5,200 | 6,000 | — | — | — | — | |
| MREDS | 40 | 4,300 | 5,300 | 6,400 | 7,800 | 8,790 | 10,080 | 12,000 | 14,300 | 16,700 | |
| (ステンレス) | 50 | 5,010 | 6,500 | 7,800 | 9,020 | 11,000 | 12,760 | 15,000 | 17,500 | 20,130 | |
| MREUM | 20 | 1,890 | 2,180 | 2,470 | — | — | — | — | — | — | |
| MREWM | 30 | 1,950 | 2,240 | 2,530 | 2,830 | 3,120 | — | — | — | — | |
| MREDM | 40 | 2,240 | 2,680 | 3,110 | 3,550 | 4,000 | 4,590 | 5,500 | 7,520 | 8,650 | |
| (炭素鋼) | 50 | 2,830 | 3,460 | 4,090 | 4,730 | 5,360 | 6,220 | 7,100 | 10,150 | 11,680 | |