

PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=25~100-

平ベルト用プーリ ー幅L=25~100ー

ークラウンタイプ・^{さん} 溝付ストレートタイプー

📌カタログ規格外品はこちら 📄P.137


📌CADデータフォルダ名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts



クラウンタイプ

ROBAC


(フランジ無)



溝付ストレートタイプ


ROBAM

(フランジ無)



ROBACF

(フランジ付)



フランジ(t=2.0)
サラビス止め

6.3 / (1.6 /)

📌X≥Y

📌溝部の寸法は「プーリ・アイドラー
逃げ寸法」をご参考下さい。

📄P.1451

📌材 質 アルミ合金

📌表面処理 白アルマイト


📌セットスクリューは付属しません。

📄P.247

■新JIS (B1301) キー溝寸法表

呼び	dH7	bJS9	t公差
N8	8	3	±0.0125
N10	10	4	±0.0125
NK10	10	4	±0.0125
N12	12	5	±0.0150
N15	15	6	±0.0180
N20	20	8	±0.0250
N25	25	10	±0.0300
N30	30	12	±0.0350

■キー溝加工形状



📌溝付ストレートタイプでは、
キー溝加工によるキリ穴と
溝部の干渉を防ぐため、
下記条件の場合、キーの長さが
短くなります。

$L/2 - X/2 \leq K \leq L/2 + X/2$ の場合
 $K = L/2 - (X/2 + (b+1)/2 + 1)$

型式		dH7		指定1mm単位	クラウンタイプのみ 選択	溝溝付ストレートタイプのみ 指定0.1mm単位			キー長さ	M		ℓ	F	
Type	D	丸穴+タップ	キー溝+タップ	L	H	X	Y	Z	K	丸穴 +タップ	キー溝 +タップ			
クラウンタイプ ROBAC ROBACF	15	8	N8	クラウンタイプ 25~100	0.3	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	25	M4	M3	3.5	—	
	20	8	N8						25				—	
	25	10	N10・NK10						25				—	
	30	8	N8						4.0~6.0				25	26
	30	10	N10・NK10										25	31
	35	12	N12										25	36
	35	10	N10・NK10										25	31
	40	12	N12						25				36	
	40	15	N15						30				41	
	40	12	N12						30				41	
	40	15	N15						30				41	
	40	20	N20						30				41	
40	15	N15	30	41										
溝溝付ストレートタイプ ROBAM	50	20	N20	溝溝付ストレートタイプの D=60・80で キー溝を選択の場合 60~100	0.5	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	30	M5	M4	4	51	
	50	25	N25						30				51	
	60	20	N20						30				51	
	60	25	N25						30				51	
	60	30	N30						30				51	
	80	25	N25						30				51	
	80	30	N30						30				51	
	80	35	—						30				51	
	80	30	N30						30				51	
	80	35	—						30				51	
	80	30	N30						30				51	
	80	35	—						30				51	

📌L≤36(N8・N10・NK10)、L≤43(N12・N15・N20)、L≤45(N25・N30)の場合、K=L(フランジ無)、K=L+4(フランジ付)となります。

📌フランジ付はD寸25以上、フランジ付+キー溝はD寸30以上のみ適用となります。

📌キー溝+タップの軸穴径で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。



Order
注文欄

■クラウンタイプ

型式 - d - L - H
ROBAC30 - NK10 - L62 - H0.3

■溝付 ストレートタイプ

型式 - d - L - X - Y - Z
ROBAM40 - 15 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0



Delivery
出荷日

5 日日出荷

📌注文の
意

📌在庫 B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 📄P.134

📌3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

■数量スライド価格 (📌1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

📌表示数量を超えてWOSIにてご確認ください。

📌キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。

📌価格計算例 ROBAC30-N12-L80-H0.3の場合
2,320円(本体基準単価)+330円(キー溝加工価格)=2,650円(基準単価)

D	¥本体基準単価						¥キー溝加工価格 (本体基準単価+)
	クラウンタイプ			溝付ストレートタイプ			
	ROBAC L25~50	ROBAC L51~75	ROBAC L76~100	ROBAM L50~75	ROBAM L76~100		
15	1,280	1,590	1,840	—	—	—	280
20	1,430	1,670	2,000	—	—	—	330
25	1,500	1,860	2,250	1,790	2,160	2,470	330
30	1,620	1,970	2,320	1,870	2,220	2,570	330
35	1,740	2,140	2,540	2,040	2,440	2,840	390
40	2,080	2,480	2,880	2,430	2,830	3,230	460
50	2,310	2,860	3,410	2,710	3,260	3,810	520
60	2,810	3,460	4,110	3,310	3,960	4,610	520
80	3,830	4,790	5,560	4,420	5,530	6,410	520