

価格改訂

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 0.5mm-0.6mm-0.8mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ0.5mm・0.6mm・0.8mmシリーズ—

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更


類似品比較ポイント | 交換目安回数:3万回

● CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■特長: リセプタクルのストップパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.5mm

NP26
コンタクト
プローブ



■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*先端形状により先端長さが2.0になります。
●プローブに抜け止め加工をしています。


■リセプタクル 最小取付ピッチ0.5mm

NR26
リセプタクル

■リセプタクル


材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NP26 先端形状パターン



■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.6mm

NP31
NP31HD
コンタクト
プローブ



■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*先端形状により先端長さが2.0になります。
●プローブに抜け止め加工をしています。

■リセプタクル 最小取付ピッチ0.6mm


NR31
リセプタクル

■リセプタクル

材質	表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上


●NP31・NP31HD 先端形状パターン

●NP31HDには先端形状D・G・Jがありません。



■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.8mm

NP38
コンタクト
プローブ



■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	表面処理
①	ブランチ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*先端形状により先端長さが2.0になります。
●プローブに抜け止め加工をしています。


■リセプタクル 最小取付ピッチ0.8mm

NR38
リセプタクル

■リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NP38 先端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価		
			1~69本	70~99				100~500	¥スライド単価	
NP26	A・B・C・D・E・G・H・N	0.5mm	3gf	16gf	0.5A	200mΩ	3万回	816	776	756
NP31	A・B・C・D・E・G・H・J・N	0.6mm	2gf	22gf	1A	170mΩ	3万回	612	582	567
NP31HD	A・B・C・D・E・G・H・J・N	0.6mm	6gf	23gf						
NP38	A・B・C・D・E・G・H・N	0.8mm	15gf	35gf	1A	120mΩ	3万回	510	480	424

■リセプタクル

型式	組合せコンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法(参考)	¥基準単価		¥スライド単価	
			1~69本	70~99	100~500	1~69本
NR26	NP26	0.34~0.35mm	255	245	240	
NR31	NP31 NP31HD	0.42~0.43mm	184	174	169	
NR38	NP38	0.53~0.54mm	164	153	148	

●NP31HDには先端形状D・G・Jがありません。

●表示数量超えはお見積り

●表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

型式	リード線色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用電圧	使用リセプタクル	リード線長さ400mm			リード線長さ1000mm		
							¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価
NRB26	W (白)	400 1000	φ0.3	φ0.05×7本	250V	NR26	572	561	556	633	612	607
NRB31	R (赤)		φ0.4	φ0.08×7本		NR31	429	419	414	490	480	475
NRB38	BL (青)		φ0.4	φ0.08×7本		NR38	357	347	342	419	408	403

Order 注文例

型式 — 先端形状 — リード線色 — リード線長さ

NP26 — A

NP38 — A

NR20K — B

NRB26 — R — 1000



●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 翌 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日日出荷

在庫 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 翌 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

標準対応	個別対応
数量区分 小口	数量区分 小口
数量 1~500	数量 1~500
出荷日 通常	出荷日 通常

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。