規格追加 赤文字表示

HIGH TORQUE TIMING PULLEYS -S5M-

ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

■ハイトルクタイミングベルトは P.1551、面圧ハイトルクタイミングプーリは P.1519・1520、歯付アイドラーは P.1537をご参照ください。




RoHS10

Type	ベルト幅 10mm S5M100	15mm S5M150	20mm S5M200	25mm S5M250	M材質*1 プーリ	フランジ	S表面処理	A付属品*1 セットスクリュー
HTPA	●	●	●	●	アルミ合金	アルミ合金	白アルマイト	SUS304
HTPB	●	●	●	●			黒アルマイト	
HTPK	●	●	●	●			硬質アルマイト*2	
HTPN	●	●	●	●			無電解ニッケルメッキ	
HTPT	●	●	●	●	S45C相当	SPCC	—	SCM435（四三酸化鉄皮膜）
HTPM	●	●	●	●			四三酸化鉄皮膜	
HTPP	●	●	●	●			無電解ニッケルメッキ	
HTPS	●	●	—	—	SUS304	SUS304	—	SUS304

▼フランジカシメ済、軸穴P、N、Cにはセットスクリュー付属

*1材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
*2硬質アルマイトは皮膜硬度300HV～


標準歯形




歯溝寸法は歯数によって若干変わります。
（Pitch：5.0mm）

●プーリ形状

A 形



B 形



▼アルミ・ステンレスフランジの場合、フランジ厚みが1.5になります。
▼軸穴仕様H（丸穴）・V,F（段付穴）・Y（両端段付穴）・WB（二段段付穴）の場合、タップ穴は付きません。
▼ボス端面およびプーリ端面からのタップ位置寸法の公差は±0.3です。


■タップ穴寸法表（軸穴仕様：P・N・C）

dH7 軸穴内径	M（並目）	付属品 セットスクリュー
5	M3	M3×3
6～12	M4	M4×3
13～17	M5	M5×4
18～30	M6	M6×5
31～45	M8	M8×6
46～70	M10	M10×8


●軸穴仕様

軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。 ▼軸穴に表面処理が付かない場合があります。

H 丸穴




P 丸穴+タップ



▼ZA形プーリの場合は山を避けるため120°近辺になります。

N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ




▼Zキー溝の詳細寸法は P.1465をご覧下さい。

■ベルト呼び幅・寸法


mm	呼び S5M100	S5M150	S5M200	S5M250
A	11	17	22	27
W	16	22	27	32
L	28	34	39	44

V 段付穴




⊗K形は適用不可
▼Z—d≧2
▼2.0≦J≦W—2.0

F 段付穴（ボス側ザグリ）




▼B形のみ適用
▼Z—d≧2
▼2.0≦J≦L—2.0

Y 両端段付穴



▼A形のみ適用
▼Q（R）—Y≧2
▼S+T≦W—3.0
▼S（T）≧3.0

WB 二段段付穴



▼A形のみ適用
▼Q—R≧2
▼R—WB≧2
▼S+T≦W—3.0
▼S（T）≧3.0

Order 注文例

	型式	—	プーリ形状	—	軸穴仕様・内径	—	Z	—	J	—	Q	—	R	—	S	—	T
（軸穴仕様：H・P・N・C）	HTPA20S5M150	—	B	—	NK10												
（軸穴仕様：V・F）	HTPA26S5M150	—	A	—	V10	—	Z23	—	J16.0								
（軸穴仕様：Y・WB）	HTPA40S5M250	—	A	—	Y17					—	Q35	—	R35	—	S10	—	T10

Delivery 出荷日

●HTPA・HTPT・HTPM・HTPP・HTPS

2 日目出荷

				ご注文締切
ストークA早割	翌日出荷	300円/1明細行	PM 3:00迄	
ストークA	翌日出荷	800円/1本	PM 6:00迄	

P.134

▼ストークA早割は1明細行当たり一律300円
▼ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●HTPB・HTPK・HTPN

5 日目出荷

大口出荷日 +9 日目出荷 数量 30～50 ▼ストーク対応なし

●HTPA（歯数14～40のA形のみ）

2 日目出荷

				ご注文締切
ストークT	当日出荷	1,000円/1本	正午迄	
ストークA	翌日出荷	800円/1本	PM 6:00迄	

P.134

▼ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円（ストークTは除く）
▼ストークTの適用は6本までとなります。
⊗追加工はストークT適用不可
⊗B形・歯数44～72は適用不可

Price 価格

■数量スライド価格（▼1円未満切り捨て） P.133

数量区分	標準対応 小口 1～9	10～14	15～19	20～29	大口 30～50	個別対応 大口 51～200
数　量						
値引率	基準単価	20%	25%	30%	45%	50%
出荷日	通常				+9日	お見積り

▼表示数量超えはWOSにてご確認ください。
▼HTPMは係数（×1.05）、HTPB・HTPKは係数（×1.1）、HTPPは係数（×1.15）、HTPNは係数（×1.2）を表中の価格に掛けた金額が本体価格となります。（1円単位切り捨て）
▼基準単価は、（本体価格＋軸穴加工価格）となります。 ▼H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。
▼基標準対応大口以上はストーク対応なし。

■価格計算例
①H（丸穴）指定時
例：HTPA14S5M100—A—H5
（本体価格：1,150円×係数：1.0）＝1,150円
②P（タップ穴）指定時
例：HTPA14S5M100—A—P5
（本体価格：1,150円×係数：1.0）＋軸穴加工価格：400円＝1,550円