

MOTORIZED STAGES X-AXIS CROSS ROLLER GUIDE

# 【自動】X軸クロスローラ

—ストローク30~100—

■自動ステージ専用 技術問合せ窓口  
 駿河精機株式会社OST事業部 (ミスミグループ)  
 TEL : 0120-343-559  
 FAX : 0120-343-588  
 受付時間 : 月~金 (祝日等除く)  
 9:00~12:00 13:00~17:00

■特長：軽量で繰り返し位置決め精度±0.3μmの高精度X軸ステージ

■X軸 モーター：G (高分解能)

■X軸 モーター：QA (αステップ)




M 材質 アルミ合金  
 S 表面処理 黒アルマイト  
 A 付属品 SCB4-20 4本


☉コントローラ・ハンディターミナルはP.11-2211~2216をご覧ください。

☉写真のセンサカバー位置はL(正勝手)です。 **RoHS10**


## XMPG830-L-G-N




## XMPG830-L-QA-N




## XMPG870-L-G-N




## XMPG870-L-QA-N



## XMPG8100-L-G-N



## XMPG8100-L-QA-N



☉詳細寸法はCADデータでご確認ください。 ☉写真のセンサカバー位置はL(正勝手)です。