


LOCATING PINS FOR CIRCUIT BOARD

基板用位置決めピン

2日納期短縮
出荷


◎カタログ規格外品はこちら **P.137**

■特長：プリント基板仕様の位置決めピン。基板の薄さに対応してB寸を短く固定し、価格もお求めやすくなっております。




材質No.	材質	S表面処理	H硬度	大頭		小頭	
				圧入	おねじ	圧入	めねじ
①	SUS304	-	-	SFPLA (m6) SFPLP (p6)	SFPLN	SFPMA (m6) SFPMP (p6)	SFPMT
②	SUS440Cまたは 13Crステンレス	-	焼入硬度50~55HRC	CFPLA (m6) CFPLP (p6)	CFPLN	CFPMA (m6) CFPMP (p6)	-


●大頭圧入




●小頭圧入



●大頭おねじ



●小頭めねじ



- ◎センター穴があつて、P寸が小さい場合、球面部分がありません。
- ◎L<Pitch×2の場合、不完全おねじ部(Pitch×2)はM×1.5に含まれます。
並目ねじPitch寸法 **P.2500**
- *導入部は公差m6・p6とも適用となります。
- ◎SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
- ◎先端球面部分は磨きがかかる場合がございます。

■大頭圧入

型式	Type	D	D寸公差		P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B	C	ℓ1	¥基準単価	
			m6	p6						①SUS304 SFPLA SFPLP	②SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPLA CFPLP
SFPLA (m6) SFPLP (p6) CFPLA (m6) CFPLP (p6)	1				1.50~2.00	2~10	1	0.1	0	1,480	1,600
	2	+0.008	+0.012	2.50~4.00	2~15		0.2		600	690	
	3	+0.002	+0.006	3.50~6.00	3~15		1		630	730	

■大頭おねじ

型式	Type	D	D寸公差 g6	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B	M (並目)	締付トルク N・cm	¥基準単価	
									①SUS304 SFPLN	②SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPLN
SFPLN CFPLN	2		-0.002	2.50~4.00	0~12	1	M2	-	910	1,040
	3		-0.008	3.50~6.00		2	M3	98	920	1,060

◎おねじ形状をご希望の場合、L寸0かつ追加加工NNCをご指定ください。

■小頭圧入

型式	Type	D	D寸公差		P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B	C	ℓ1	¥基準単価	
			m6	p6						①SUS304 SFPMA SFPMP	②SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPMA CFPMP
SFPMA (m6) SFPMP (p6) CFPMA (m6) CFPMP (p6)	2		+0.008	+0.012	1.00~1.95	2~15	1	0.3	0	580	690
	3		+0.002	+0.006	1.50~2.95	3~15		0.5		620	730
	4		+0.012	+0.020	2.50~4.00	3~20	2	1	1	680	790
	5		+0.004	+0.012						730	860
	6									770	900

■小頭めねじ

型式	Type	D	D寸公差 g6	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B	C	M (並目)	締付トルク N・cm	ℓ2	¥基準単価
											①SUS304 SFPMT
SFPMT	5		-0.004	2.50~4.00	10~20	2	0.5	M2	-	3	930
	6		-0.012					M3	98	5	890

*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ **P.2505**参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャー使用時は該当しません。

Order 注文例

型式: Type D - P - L
 SFPLN 2 - P2.90 - L8
 CFPLA 6 - P3.95 - L15

Delivery 出荷日

●材質 No. ① ●材質 No. ②
 2 日目出荷 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

※注文締切

ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄

ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 **P.134**

◎ストークA早割は1明細行当たり一律300円

◎ストークAIは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量区分

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	1~19 20~34 35~49 50~100	101~
標準価格	5% 10% 18%	お見積り
出荷日	通常	

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

Alteration 追加加工

型式: P - L - (RC) - NNC
 SFPMT5 - P2.95 - L10 - RC

5 日目出荷 ◎RC・NNC併用不可

Example 使用例

Alteration	首元R加工	ねじ元ニゲ加工
Code	RC	NNC
Spec.	首元の逃げをR0.5に変更します。 指定方法 RC	ねじ元にニゲを加工します。 指定方法 NNC
¥/1Code	300	100

