

STRUT CLAMPS -SQUARE HOLE, CROSS TYPE-

# 支柱クランプ

一角・丸直交/角・角直交


CADデータフォルダ名: 31\_Posts

■特長: 角パイプ(P.2359)、スタンドブラケット(P.2360)と組み合わせることで、回転を防止しながら高さ調整ができる支柱クランプです。☑セットで使えるパイプ・棒はP.2359参照。



Type		材質	S表面処理	A付属品
角・丸直交	角・角直交			
BLQD	BLQQD	S45C	四三酸化鉄皮膜黒 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト
NLQD	NLQQD			
ALQD	ALQQD			
HLQD	HLQQD	A6063	黒アルマイト 白アルマイト	
SLQD	SLQQD			
		SUS304	-	

Ⓜ 付属品: 四三酸化鉄皮膜と黒アルマイトにはCB、それ以外にはSCBのボルトが付属します。



Ⓜ D=10・12の場合、S寸法はありません。ボルト締付けはセンター1ヶ所になります。

型式		DDB	D1H7	A	B	C	E	F	H	S	M (並目)	d	付属ボルト	
Type	Type													
角・丸直交 BLQD NLQD ALQD HLQD SLQD	角・角直交 BLQQD NLQQD ALQQD HLQQD SLQQD	10	10	+0.015 0	45	16	16	15	15	9	-	M5	5.5	M5-15 4本
		12	12	+0.018 0	49	16	16	16	17	10	-			M5-15 4本
		15	15		57	22	22	18	21	12	11			M5-20 4本
		20	20	+0.021 0	69	28	28	22	25	15	14	M6	6.6	M6-25 4本
		25	25		83	32	32	25	33	18	16			M6-30 4本

Ⓜ DDB公差、D1H7公差、直角度はスリット加工前の公差です。  
Ⓜ かん合するDDB軸公差は0~0.12、D1H7軸公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

Order 注文例  
型式  
ALQD20  
SLQQD10


EX Example 使用例

Delivery 出荷日 3 日目出荷  
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134  
Ⓜ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格  
数量スライド価格 (Ⓜ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~4	5~12	13~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

Ⓜ 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



D	¥基準単価									
	角・丸直交					角・角直交				
	S45C		A6063		SUS304	S45C		A6063		SUS304
	BLQD	NLQD	ALQD	HLQD	SLQD	BLQQD	NLQQD	ALQQD	HLQQD	SLQQD
10	1,830	2,030	1,580	1,580	2,980	2,320	2,520	2,050	2,050	4,200
12	1,870	2,070	1,620	1,620	3,180	2,520	2,720	2,150	2,150	4,500
15	2,220	2,420	2,170	2,170	3,840	3,520	3,720	2,890	2,890	5,040
20	2,650	2,850	2,620	2,620	4,420	3,980	4,180	3,300	3,300	5,620
25	3,500	3,700	3,200	3,200	4,820	4,350	4,550	3,820	3,820	5,980