



CLAMPING SCREWS -BALL・ANGLE TYPE-

# クランピングスクリュー

ーボール・アングルー


□: 新価格

CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_& Guide\_Components



RoHS10

Type		本体			ボール	
ボールタイプ	アングルタイプ	材質	硬度	表面処理	材質	硬度
RSM	FSM	SCM435相当	38~43HRC	四三酸化鉄皮膜	SUJ2相当	55~60HRC
RSU	FSU	SUS304相当	—	—	SUS440C相当	55HRC~



※本商品のねじ精度は、JIS6H相当の市販ナットを用いて可否判断しております。

### クランピングスクリューの注意点

本製品はワークのクランプを目的にしているため、先端のボールは必ず回転する製品ではありません。(先端ボールのカシメ具合によりボールが回転するものと回転しないものがあります)  
 アングルタイプは半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。また、反転するのがわずらわしい場合は反転防止タイプをご利用ください。☑ P1860

### ボールタイプ

型式 Type	M	L選択					d1	B	ℓ	S	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価		
		RSM	FSM	RSU	FSU										
RSM RSU	3	5.2	10.2				1.5	1.5	1.2	0.5	0.5	0.2~0.4	230	320	
	4	6.5	10.5	16.5			2.5	2	2	0.8	1.3	0.4~1	150	180	
	5	8.6	12.6	20.6			3	2.5	2	1	1.4	0.8~2.3			
	6	10.8	16.8	20.8	25.8			4	3	3.5	1.3	3.3	1.5~4	150	180
	8	*11.2	13.2	21.2	26.2	31.2	5.6	4	5(2.5)	1.8	3.9	2.5~9			
	10	*13.7	17.7	21.7	26.7	36.7	7.1	5	6(3.5)	2.3	3.4	5~16			
	12	*18	22	32	42		8.7	6	8(3)	2.8	4.8	10~28			
16	*23.3	38.3	53.3			11.9	8	10(3)	4.3	8.9	22~48	310	600		

※\*の付いたLサイズのℓは( )寸法になります。

### アングルタイプ


型式 Type	M	L選択					(d2)	B	ℓ	S1	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価		
		FSM	FSU												
FSM FSU	4	6	10	16			2	2	2	0.3	1.3	0.4~1	180	260	
	5	8	12	20			2.5	2.5	2	0.4	1.4	0.8~2.3			
	6	10	16	20	25			3.2	3	3.5	0.5	3.3	1.5~4	180	300
	8	*10	12	20	25	30	4.5	4	5(2.5)	0.6	3.9	2.5~9			
	10	*12	16	20	25	35	6	5	6(3.5)	0.6	3.4	5~16			
FSM	12	*16	20	30	40			7.2	6	8(3)	0.8	4.8	10~28	240	460
	16	*20	25	35	50			10.7	8	10(3)	1	8.9	22~48	340	—

※\*の付いたLサイズのℓは( )寸法になります。kgf=N×0.101972。

kgf=N×0.101972



Order 注文例  
 型式 - L  
 RSM4 - 10.5



Delivery 出荷日  
 在庫品 翌日出荷 ☑ P.133  
 ※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~9	10~19	20~49	50~150	151~
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。