

TAPER PIN LOCATING BLOCK SETS

テーパピンキャッチャー

—スタンダードタイプ・ザグリタイプ・ショートタイプ—

● CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components


■ 特長: テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能です。

■ スタンダードタイプ


TPCAT



RoHS 10



■ 組付寸法



■ 材質 SKD11相当
■ 硬度 58~62HRC

$\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$) $\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$)


型式		L	L1	F	G	V	E	M	C	¥基準単価
Type	D _{h7}									
TPCAT	12	32	16	7	8	8	5	M4	0.5	6,090
	12C	24	12		5					
	16	32	16		10					
	16C	26	13	11	7	10	6	M5	1	5,800
	20	44	22		12					
	20C	36	18		8					
	25	50	25		16					
	25C	42	21	12	12	16	10	M8	1	6,950
	30	60	30		14					

■ ザグリタイプ


TPCATZ



RoHS 10



■ 組付寸法



■ 材質 SKD11相当
■ 硬度 58~62HRC

$\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$) $\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$)


型式		L	L1	F	V	E	d ₁	d	d ₂	h	適用ボルト	¥基準単価
Type	D _{h7}											
TPCATZ	20	44	22	16	16	8	8	4.5	10	5	M4	6,140
	25	50	25	19	20	9	11	6.6	13.5	7	M6	6,950
	30	60	30	23	25	12	14	9	17	9	M8	7,730

■ ショートタイプ


TPCATS



RoHS 10




■ 組付寸法



■ 材質 SKD11相当
■ 硬度 58~62HRC

$\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$) $\sqrt{0.03}$ ($\sqrt{0.15}$)

型式		適用ボルト	¥基準単価
Type	D _{h7}		
TPCATS	25	M6	2,980



Order 注文例
型式
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



■ 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

23
カイト
部品
位置
決め