

FLAT STOPPERS

# 平ストップパ/平ストップパ標準タイプ用シム


**2日目納期短縮**  
出荷

CADデータフォルダ名: 23\_Locating\_& Guide\_Components



Type		材質	硬度
T・L寸選択	T・L寸指定		
FSWN	FSWNF	S45C相当	40~45HRC
FSWJ	FSWJF	ポリアセタール	-

FSWJ・FSWJF・FSWNFは $\frac{6.3}{\sqrt{1.5}}$ 部 $\frac{1.5}{\sqrt{6.3}}$ となります。




## T・L寸選択タイプ

型式	Type	A	T選択	L選択	d	d1	h	¥基準単価	
								FSWN	FSWJ
FSWN FSWJ	12				4.5	8	5	730	880
	15				5.5	9.5	6	850	980
	16	12 15 20		50 75 100	6.6	11	7	1,230	1,280
	19				1,450	1,480			
	25				1,680	1,710			

## T・L寸指定タイプ

型式	Type	A	T指定mm単位	L指定mm単位	d	d1	h	¥基準単価	
								FSWNF	FSWJF
FSWNF FSWJF	12				4.5	8	5	1,020	1,070
	15				5.5	9.5	6	1,430	1,480
	16	10~20		35~100	6.6	11	7	1,720	1,770
	19				2,180	2,230			
	25				2,500	2,550			

## 平ストップパ-穴種選択タイプ-



**FSWNSF (1穴)** 穴種選択 M (タップ) Z (ザグリ)

**FSWNWF (2穴)** 2-穴種選択 M (タップ) Z (ザグリ)

穴詳細 M (タップ穴) Z (ザグリ穴)

Zグリ穴寸法

	d	d1	h
Z4	4.5	8	5
Z5	5.5	9.5	6
Z6	6.6	11	7

材質 S45C相当 硬度 40~45HRC

## 穴種選択1穴タイプ

型式	Type	A	T指定mm単位	L指定mm単位	穴種選択		¥基準単価
					M (タップ)	Z (ザグリ)	
FSWNSF	12				M4・M5・M6	Z4・Z5	890
	15	10~15		A ≤ L ≤ 60	M4・M5・M6	Z4・Z5・Z6	1,250
	16				1,510		
	19	10~20			1,910		
	25				2,190		

## 穴種選択2穴タイプ

型式	Type	A	T指定mm単位	L指定mm単位	X指定mm単位	穴種選択		¥基準単価
						M (タップ)	Z (ザグリ)	
FSWNWF	12					M4・M5・M6	Z4・Z5	1,220
	15	10~15				M4・M5・M6	Z4・Z5・Z6	1,720
	16		35~100	10~30		2,060		
	19					2,620		
	25	10~20				3,000		

Order 注文例

型式 - T - L - X - 穴種選択

FSWN12 - 15 - 75 - - Z5

FSWNSF16 - 12 - 16 - - Z5

FSWNWF16 - 15 - 40 - X10 - M6

Delivery 出荷日

FSWJ・FSWJF

2 日目出荷

ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄

ストークA 翌日出荷 300円/1明細行 PM 6:00迄

※P134

Price 価格

FSWN

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20	21~
値引率	基準単価 5%	お見積り
出荷日	通常	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - T - L - X - 穴種選択

FSWNWF16 - 15 - 40 - X10 - ZG4

Alterations

Code

Spec.

¥/1Code

ザグリ穴深さ変更 ZG

ZG (ザグリ)	h
ZG4	5.6
ZG5	6.7
ZG6	8.0


※穴種選択タイプのみ適用

無料

## 平ストップパ標準タイプ用シム



Type	材質	表面処理	T
FSWNC	SUS304	-	0.1 0.2 0.3
	SPCC相当	四三酸化鉄皮膜	0.5 1



型式	Type	A	T選択		L選択	D	¥基準単価	
			SUS304	SPCC相当			T0.1・0.2・0.3	T0.5・1
FSWNC	12				30	5	340	480
	15	0.1			50	6	340	480
	16	0.2	0.5		75	7	340	480
	19	0.3			100		360	500
	25						360	500

Order 注文例

型式 - T - L

FSWNC12 - 0.1 - 75

Delivery 出荷日

3 日目出荷

ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

※P134

※3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~25 26~29 30~50	51~
値引率	基準単価 5%	10% 18% お見積り
出荷日	通常	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

T・L指定タイプ用のシムはP2-193を参照ください。

23 位置決め カイト部品