


URETHANE SHEETS WITH METAL PLATE

ウレタンシート金属プレート焼付タイプ

🔗カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

🔗CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■ウレタン金属プレート焼付け品を短納期で提供します。




タイプ	Type	材質	硬度	色
A・B寸 選択タイプ	UTPFS	エーテル系	ショアA95	自然色
	UTPFH	ポリウレタン	ショアA90	
	UTPFM	エステル系	ショアA70	
	UTPFL	ポリウレタン	ショアA50	
A寸 フリー指定 タイプ	UTPFSA	エーテル系	ショアA95	自然色
	UTPFHA	ポリウレタン	ショアA90	
	UTPFMA	エステル系	ショアA70	
	UTPFLA	ポリウレタン	ショアA50	

🔗特性 [P.433](#)
Mプレート: SUS304



標準タイプ




精度基準

T公差

T	公差
10, 15	±0.2

加工限界

(タップ穴間、穴と端面の肉厚)
🔗b≥2となるようにしてください。




穴加工タイプ

−1穴− 1H

−2穴− 2H

−4穴− 4H



A・B公差

A・B	公差
50以下	±0.3
51~100	±0.5

型式		A		B	プレート穴位置 指定0.5mm単位		タップ穴	t
Type	呼び	T	A・B寸 選択タイプ	A寸フリー指定タイプ 指定1mm単位	F	G	M	(金属プレート厚)
A・B寸選択 UTPFS UTPFH UTPFM UTPFL	A寸フリー指定 UTPFSA UTPFHA UTPFMA UTPFLA	1H 2H 4H	10	10~100	5~80	4~42	3 4 5 6 8 10	6
			20					
			50					
			100					
		15					10	



Order 注文例
●標準タイプ 型式 - A - B
UTPFS10 - 50 - 50
●穴加工タイプ 型式 - A - B - F - G - M
UTPFS2H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4



Delivery 出荷日
●A・B寸選択タイプ 3 日日出荷
●A寸フリー指定タイプ 5 日日出荷



Price 価格
●数量スライド価格 (🔗1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り
🔗この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
(基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
(例) 型式 - A - B のとき 2,080 × 1.1 = 2,288 単価2,280円

■A・B寸選択タイプ

型式	B	¥基準単価				
		A				
Type	T	10	20	50	100	
UTPFS (×1.0) UTPFH (×0.9) UTPFM (×1.0) UTPFL (×1.1)	10	10	2,080	2,240	2,600	3,010
		20	2,240	2,320	2,740	3,450
		30	2,360	2,470	2,850	3,560
	15	10	2,600	2,740	3,060	4,020
		20	2,080	2,240	2,600	3,010
		30	2,240	2,360	2,660	3,450
	50	2,380	2,530	2,960	3,820	
	50	2,640	2,810	3,310	4,520	

■A寸フリー指定タイプ

型式	B	¥基準単価				
		A				
Type	T	10~25	26~50	51~75	76~100	
UTPFSA (×1.0) UTPFHA (×0.9) UTPFMA (×1.0) UTPFLA (×1.1)	10	10	2,250	2,610	2,850	3,390
		20	2,320	2,740	3,230	3,880
		30	2,480	2,850	3,430	4,010
	15	10	2,740	3,060	3,810	4,530
		20	2,250	2,610	2,850	3,390
		30	2,360	2,660	3,230	3,880
	50	2,530	2,970	3,610	4,300	
	50	2,810	3,320	4,180	5,070	

■タップ穴加工料金

穴加工付 Type	タップ穴 M	価格
1H	450円	
2H	750円	
4H	1,000円	

🔗穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。
(例) 型式 - A - B - F - G - M のとき
UTPFS2H10 - 20 - 50 - F10 - G15 - M4
(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価
2,740 + 750 = 3,490円



Alteration 追加加工 型式 - A - B - F - G - M - (XC・YC)
UTPFS4H10 - 20 - 30 - F10 - G15 - M4 - YC10

Alterations	穴位置を左端面より指定		穴位置を下端面より指定	
	XC	YC	XC	YC
Code	XC		YC	
Spec.	XC=指定1mm単位 🔗上記加工限界参照		YC=指定1mm単位 🔗上記加工限界参照	
¥/1Code	400		400	