




価格改訂

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

ラブロック®はRubloc Imexin社の登録商標です。



A・B寸選択タイプ	A・B寸指定タイプ	M 材質	H 硬度
RUBLOC	RUBLOC F	ニトリウム(NBR)	ショアA40

- 特長**
- 直径と高さの異なる4種類の突起が交互に配置されています。
 - 振動はパッド内を斜めに通過する為、高い防振効果を得られます。

型式		A選択	B選択	適用荷重 N[kgf]		たわみ特性 N/mm[kgf/mm]		¥基準単価
Type	T							
RUBLOC	18	60	60	250~1000	25~102	120	12	1,570
		120	120	1000~4000	102~408	250	25	4,520
		180	180	2500~8800	255~897	900	92	10,100
		240	240	4100~16000	418~1632	1500	153	17,790

標準タイプ

型式	指定60mm単位 (A≥B)
Type	T A B
RUBLOC F	18 60~240 60~240

穴加工付タイプ

型式	呼び	T	指定60mm単位 (A≥B)		指定1mm単位	穴径指定1mm単位
Type			A	B	F	G N
RUBLOC F	1H 2H 4H	18	60~240	60~240	5~235	5~235 5~20

Type	許容荷重 N [kgf/cm ²]	たわみ特性 N/mm[kgf/mm]/cm ²
RUBLOC F	10[1]	4[0.4]

- F寸の指定範囲は、1Hタイプの場合: $N/2+2.5 \leq F \leq A-N/2-2.5$ 、2H・4Hタイプの場合: $N+5 \leq F \leq A-N-5$ が必要です。
- G寸の指定範囲は、1H・2Hタイプの場合: $N/2+2.5 \leq G \leq B-N/2-2.5$ 、4Hタイプの場合: $N+5 \leq G \leq B-N-5$ が必要です。
- 穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

Order 注文例

標準タイプ 型式 - A - B
RUBLOC18 - 60 - 60

穴加工付タイプ 型式 - A - B - F - G - N
RUBLOC F18 - 240 - 180 - F100 - G100 - N10

(例) 型式 - A - B - F - G - N
RUBLOC F218 - 240 - 60 - F100 - G30 - N5
(標準タイプ) + (穴加工) = (穴加工付タイプ)
単価 6,080 + 200 = 6,280円

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

在庫 ストック A 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 翌P.134

※3本以上で1明細行当たり一律810円

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~7
標準単価	5%	8%
値引率	5%	8%

※表示数量を超えてはWOSにてご確認ください。

穴加工付タイプ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~7
標準単価	5%	10%
値引率	5%	10%

※表示数量を超えてはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

A・B寸指定タイプ穴加工タイプのみ適用

型式	A	B	F	G	N	(XC・YC)
RUBLOC F218	240	180	F80	G40	N8	XC50

穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定




Code	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 5≤XC≤225 N/2+2.5≤XC≤A-F-N/2-2.5 2H・4Hタイプのみ適用	YC=指定1mm単位 5≤YC≤225 N/2+2.5≤YC≤B-G-N/2-2.5 4Hタイプのみ適用
¥/1Code	400	400

型式	T	A	¥基準単価			
			60	120	180	240
RUBLOC F	18	60	1,650	—	—	—
		120	3,140	4,670	—	—
		180	4,610	7,090	10,480	—
		240	6,080	9,340	13,870	18,550

穴加工料

Type	¥料金
1H	100
2H	200
4H	400

Example 使用例



39 防振・防音・断熱・保熱材料