

ADJUSTMENT UNITS X-AXIS PUSH SCREW

【簡易調整】X軸 押しねじ式

—ねじ長さ固定・指定タイプ—

価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 28_Stage5

■特長: あまり精度を必要としない調整に適した安価な調整ユニットです。ばねを利用している為、バックラッシュを抑えています。遠隔操作にねじ長さを指定できるタイプも用意しています。

■X軸 スタンダードタイプ



XY軸 P2119
Z軸 P2141

■X軸 ねじ長さ指定タイプ




(CL追加加工時)



●ハンドル1回転移動量0.5mm

RoHS10


■精度基準



●左図基準でガタがありませんので、精密な位置決めにはあまり適しません。

■取付方法

- ①押しねじを外す
- ②A側をボルトで固定
- ③テーブルを手でA側に移動
- ④B側のボルトを固定
- ⑤押しねじを戻す







●One Point

押しねじ・クランプにナットを組みつけるとダブルナットでクランプを強化することができます。

Z寸指定	Type	本体		シャフト		バネ		押しねじ		△付属品*1
		M材質	S表面処理	M材質	M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	
スタンダード(Z寸固定)	XKNG	アルミ合金	黒アルマイト	SUS303	SUS304	S45C	無電解ニッケルメッキ	No.: 20・25 CBS4-6 2本		
ねじ長さ指定(Z寸選択)	XKNGZ*3							No.: 40・60 CBS5-8 4本		

*1低頭六角穴付ボルトCBS 極低頭六角穴付ボルトCBS5



- 図面*2は目盛を0に合わせた時の寸法
- ストロークは、ばねの最大たわみ量より設定しています。
- ストロークを超えたご使用は精度劣化を引き起こす恐れがあります。

型式	No.	Z		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)		自重 (kg)	¥基準単価	
		XKNGZのみ選択	XKNG 固定			水平	垂直		XKNG	XKNGZ
(スタンダードタイプ) XKNG	20	28 38	18	20×20	±5	9.8	2	0.04	4,290	4,820
	25			25×25					5,060	5,590
(ねじ長さ指定タイプ) XKNGZ*3	40	40 60	27	40×40	±7.5	14.7	8	0.10	5,830	6,360
	60			60×60					6,800	7,330

- 最小読取: 0.5mm ●ハンドル1回転移動量0.5mm ●ばねの力を利用しているため、送りねじ式に比べ垂直荷重は弱くなります。
- *3 XKNGZは、XKNGの押しねじと選択したZ寸の押しねじ2本の2本が納入されます。ご注意ください。

Order 注文例: 型式 - Z Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Alteration 追加加工: 型式 - Z - (CL) XKNG20 - CL, XKNGZ60 - Z60 - CL

●ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	中口	大口	特大口	
数量	1~2	3~5	6~9	10~20	21~
値引率	基準単価 10%	15%	20%	お見積り	
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration テーブル固定用対向クランプボルト付属

Spec. テーブル固定用の対向クランプボルト (No.20・25: M4、ピッチ0.7、全長30mm、No.40・60: M5、ピッチ0.8、全長44mm) を付属させます。

Code CL

¥/1Code 300

