

FREE ANGLE ARMS

フリーアングルアーム

ーボルト固定・蝶ボルト固定/ホルダ/ベース

2日目納期短縮

CADデータフォルダ名: 29_Image_Processing

29 画像処理
測定器具
取付部品

■特長: それぞれの関節ごとに角度を自由に調整することができ、ユニット数も必要に応じてご選定いただけます。

■ボルト固定



■蝶ボルト固定



RoHS10

ボルト固定		蝶ボルト固定		M材質	S表面処理	部品No.	M材質	備考	
両端おねじ	両端ホルダ	片端おねじ	片端ホルダ					両端おねじ	両端ホルダ
FXMAA	FXMBA	FXCAA	FXCBB	SUS304	黒クロムメッキ	①	SUS304	球径φ12	球径φ12
FXMBA	FXMBA	FXCBA	FXCBA			②		M5×20	M6×20
						③		SLBNR5	SLBNR5
						④		スプリングワッシャ	スプリングワッシャ
						⑤		プレス品	
						⑥			
						⑦			

■ボルト固定
FXMAA
FXMBA
(黒クロムメッキ品)

■蝶ボルト固定
FXCAA
FXCBA
(黒クロムメッキ品)

図はすべて1ユニットです。*1ユニット増えるごとに①④⑥⑦が1つずつ増えます。(下記ユニット数例参照)

図はすべて1ユニットです。*1ユニット増えるごとに①④⑥⑦が1つずつ増えます。(下記ユニット数例参照)

① ローレット部分を動かした際、切粉など出る場合があります。

■ボルト固定

型式	ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FXMAA	L寸法	161	220	279	338	397	456	515	574	633
	Y基準単価	1,200	1,700	2,200	2,700	3,200	3,700	4,200	4,700	5,200
FXMBA	L寸法	153	212	271	330	389	448	507	566	625
	Y基準単価	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500
FXMAB	L寸法	157	216	275	334	393	452	511	570	629
	Y基準単価	1,400	1,900	2,400	2,900	3,400	3,900	4,400	4,900	5,400

*黒クロムメッキ品の基準単価は、単価表×1.3 (1円単位切り捨て) となります。

■蝶ボルト固定

型式	ユニット数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FXCAA	L寸法	161	220	279	338	397	456	515	574	633
	Y基準単価	1,700	2,420	3,100	3,850	4,560	5,280	6,000	6,700	7,430
FXCBB	L寸法	153	212	271	330	389	448	507	566	625
	Y基準単価	2,030	2,750	3,460	4,180	4,900	5,620	6,300	7,050	7,760
FXCAB	L寸法	157	216	275	334	393	452	511	570	629
	Y基準単価	1,880	2,580	3,300	4,020	4,730	5,450	6,160	6,880	7,600

*黒クロムメッキ品の基準単価は、単価表×1.3 (1円単位切り捨て) となります。


型式 - ユニット数
FXMAA - 52 日日出荷
ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	1~9 10~14 15~19 20~30 31~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 18% 18%	お見積り
出荷日	通常	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ユニット数例



■許容参考荷重 (N)

表面処理	ボルト型式	
	ボルト固定	蝶ボルト固定
—	7.7	14
黒クロムメッキ	8.4	15.4


アーム1ユニットのボルトを5.5Nm(蝶ボルトは5.0Nm)で上図の姿勢の様に水平に締め、荷重をかけた場合の保持力になります。(保証値ではありません。)

②2ユニット以降は1ユニット増えるごとに係数0.7を上記ユニット時の許容荷重にかけてください。

■フリーアングルアーム用ホルダ




RoHS10



M材質: SUS304


型式	Type	D	L	付属品	Y基準単価
FXH	12	50		ボルト	860
	16	54			900
	25	63		ナット	930
	32	70			
	40	78			



■フリーアングルアーム用ベース




RoHS10



M材質: SUS304

フリーアングルアームのホルダ部(部品No.3)に取付ことができ、回しません。筐体等へ自由に取付けが可能です。



型式	M	T	P	質量(g)	Y基準単価
FXMHA	4	22	200	1,050	
FXMHB	8	20	280	720	



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	1~9 10~14 15~19 20~30 31~	大口
値引率	基準単価 5% 10% 18% 18%	お見積り
出荷日	通常	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例
型式
FXH25
FXMHADelivery 出荷日
●FXMHA・FXMHB ●FXH
2 日日出荷 3 日日出荷ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

②ストークA早割は1明細行当たり一律300円
③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
④FXHはストークA早割対象外