




MILLED SURFACES and CURVED ALUMINUM FRAMES

6シリーズアルミフレーム

—平行面取りフレーム・曲げアルミフレーム—



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更




締結部材			他	
ブラケット	ジョイント	ナット	フレームキャップ	追加加工
P627	P645	P661	P671	P799
P644	P658	P670		P812


■特長：表面をフライス加工しています。リアガイドなどにも、ご使用頂けます。



HFSP GFSP




④ フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。




Type	材質	表面処理
HFSP6	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
GFSP6	A6061SS-T6相当	白アルマイト処理

フライス面の溝部詳細



④ フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、形状は、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。(例) HFSP6-3030 → 参照図 HFS6-3030 (P.615)



④ タップ穴追加加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

型式	L 指定0.5mm単位	フレーム シリーズ	T	A	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	追加加工価格(本体+)		タップ穴あけ (P801参照)				高精度カット SC	
							ザグリ穴あけ XA~XE (1列あたり)	レンチ穴あけ AV~EV (1列あたり)	タップ 形状	左 LTP	右 RTP	両方 TPW		
HFSP6	3030	100~3000	HFS6	29.2	30	870	2,920	250	150	M8 深さ24	180	180	360	840
	6030			29.2	60	1,350	4,530	500	300		360	360	720	
	3060			59.2	30	1,050	3,530	250	150		540	540	1,080	
	9030			29.2	90	1,730	5,780	750	450					
	3090			89.2	30	1,430	4,780	—	150					
	5050			49.2	50	1,360	4,560	500	300					
	10050			49.2	100	2,320	7,760	1,000	600					
	50100			99.2	50	2,020	6,760	—	300					
	100100			99.2	100	2,800	9,360	—	600					
	6060			59.2	60	1,680	5,610	28	500		300			
9060	59.2	90	1,940	6,490	d9	750	450							
6090	89.2	60	1,940	6,490	—	300								
606030	59.2	60	1,710	5,710	500	300								
EFSP6	30030		EFS6	29.2	300	2,980	7,030	2,500	3,000		1,800	1,800	3,600	
	3030			29.2	30	1,000	3,170	250	150		180	180	360	
GFSP6	6030		GFS6	29.2	60	1,630	5,140	500	300		360	360	720	
	3060			59.2	30	1,270	4,010	250	150		360	360	720	

Order 注文例

型式 - L
HFSP6-3030 - 300

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~50	51~
割引率	通常	5%	15%
出荷日	通常	お見積り	

L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定長さ=販売単価
(例) HFSP6-3030-600
2,920×0.6m=1,750円(1円単位は切り捨て)

Alteration 追加加工



指定位置穴あけが追加加工が可能です。
④ タップ穴あけ追加加工の詳細は、P801
● フレームに用いるナット
P661~670のアルミフレーム用
ナットをご使用ください。

④ 表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Alterations Code	ザグリ穴追加加工					レンチ穴追加加工					高精度カット SC				
	Z	選択	XA	XB	XC	XD	XE	選択	AV	BV		CV	DV	EV	
Spec.			左端面からの距離mm							左端面からの距離mm					
穴サイズ 穴位置の指示	6	d	7~(L-7)					8		7~(L-7)					1500mm以下 L寸±0.2


ザグリ穴加工方向

レンチ穴加工方向



④ 断面がL型の場合、低い段を奥にし、左端面からの距離を選択します。

Order 注文例
HFSP6-606030-150-Z6-XA20-XB45-XC80-XD120
HFSP6-3030-2000-D8-AV100-BV120-CV1000-DV1880-EV1900
HFSP6-3030-800-SC



*1 断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加加工を使用できません。
*2 断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。