


ALUMINUM BRACKETS -6 SERIES (SLOT 8mm)-

# コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-6シリーズ・30角(溝幅8mm)アルミフレーム用-



■特長：1個のブラケットでフレームを2方向・3方向に接続可能です。フレームキャップの機能も含まれています。

## ■コーナーブラケットセット





Type	M材質	S表面処理
HBLCS6	①ADC12 ②ポリアミド	-
HBLCR6	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD6	①SCS13 ②ポリアミド	-

### 2方向タイプ HBLCS6-B





②コーナーブラケット用キャップ (六角穴付ボルト2本付属)

### 3方向タイプ HBLCR6-B (キャップ: 黒) HBLCR6-S (キャップ: グレー)



②コーナーブラケット用キャップ (ボタンボルト3本付属)

### HBLCD6-S (キャップ: グレー)



②コーナーRブラケット用キャップ (ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数			
HBLCS6-B	27	CBS8-25	2	500	440	418
HBLCR6-B	59	BCB8-25	3	999	434	413
HBLCR6-S						
HBLCD6-S	45	ボタンボルトM8×25	3	1862	662	629

型式 HBLCR6-B




在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応小口	個別対応大口
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## Example 使用例

### ■コーナーブラケットHBLCR6使用例



■特長：追加加工無しでインナー接続可能なブラケットです。フレームキャップ機能を含みます。


## ■コーナーブラインドブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLBC□6	S45C	三価クロメート
SHBLBC□6	SCS13	-


### 2方向タイプ HBLBCA6 SHBLBCA6 (ステンレス)

① 3030角のみに使用可能です。



### 3方向タイプ HBLBCB6 SHBLBCB6 (ステンレス)

① 3030角のみに使用可能です。



型式	質量 (g)	付属ボルト		許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
		ボルト	個数			
HBLBCA6	53	セットスクリュー M6×8	2	500	640	608
SHBLBCA6 (ステンレス)						
HBLBCB6	71		4	1000	810	765
SHBLBCB6 (ステンレス)						

## Example 使用例

■コーナーブラインドブラケット使用例  
 下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)  
 ・WCに使用するフレーム長さL  
 L=W-(フレームの太さ×2) L=H-10  
 ・DCに使用するフレーム長さL  
 L=D-(フレームの太さ×2)  
 (コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)



Order 注文例

型式 SHBLBCA6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応小口	個別対応大口
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。