

TABLETOP LEVELING BASES

卓上ベース


価格改訂

■ : 値下げ価格
■ : 新価格
■ : スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 47_Casters



NFB



ローレット

■材 質 PP樹脂(バッド)
SS400(ねじ部)

■表面処理 三価クロメート

●ねじとバッドが一体成型品。 ●六角ナット付属。

RoHS 10

型式 Type	D	M (並目)	A	ℓ	E	許容荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
NFB	20	5	14 18 23 28	4	7	0.7	140	
		6	17 22 27 32	5		1.0	160	
	30	6	17 22 27 32	5	8	1.2	170	
		8	21 26 31 36	6.5		1.8	180	
	40	8	21 26 31 36	6.5		2.0	220	
		10	25 30 35 40	8	9.5	2.1	290	

Order 注文例 型式 - M - A
NFB30 - 6 - 27

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〻 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~34 35~100	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長: 従来品より滑りにくく、首振り機能もついた新商品です。

■グリップタイプ



RoHS 10

NFBG



ローレット

■材質 本体 底部 ポルト ポルト
ポリアセタール エラストマー SWCH 三価クロメート

型式 Type	D	M (並目)	A	本体色	E	d	t	ℓ	許容荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
NFBG	32	6	25	B(黒)	16.5	27	4	5	0.8	18	299
		8	30	W(白)						29	303
	40	8	30			35		6.5		35	341
		10	32					7.8	1	51	351

Order 注文例 型式 - M - A - 本体色
NFBG32 - 6 - 25 - W

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〻 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~49 50~99 100~200	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様



■引っ張り試験(参考)

NFBG	従来品NFB
6kg	2kg

従来品NFBより約3倍滑りにくい。

■試験条件


- ・作業機(スチール製天板面)
- ・積載荷重9.5kgに4個使い
- ・滑り始めた地点の力をプッシュプルゲージで測定

■分離タイプ・ローレットタイプ



RoHS 10


KFB(分離タイプ)



●ねじ部とバッド部分が分離し、廃棄に便利です。

KFBR(ローレットタイプ)

D=40A・50A・60 D=40B・50B



型式 Type	D	M (並目)	A	ℓ	E	許容荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
KFB	40	8	25	2	11	0.28	24	210
	50	10		3	13		28	230
	60	12			15		30	250
	40A	8	24	-	23	0.58	35	340
KFBR	40B	8	32		54		71	370
	50A	10	25.5		24		58	360
	50B	10	32		54		114	370
	60	10	26		24		68	390

Order 注文例 型式 - M - A
KFBR50 - 10 - 25

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〻 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~49 50~99 100~200	小口 大口
値引率	基準単価 5% 10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ
アジャスタ
バッド