




CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

■異径ニップル




RoHS10



■異径エルボ




RoHS10



■異径チーズ




RoHS10



■異径ソケット



RoHS10



型式		R (PT)		STUNPS								STUNPSS								Y基準単位 STUNPS		Y基準単位 STUNPSS	
Type	No.	T1	T2	B	L	(A)	(d1)	(d2)	(d1)	(d2)	B	L	(A)	(d1)	(d2)	(d1)	(d2)	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ		
STUNPS STUNPSS	12	1/4	1/8	17	33	10	12	11	7	5	16	28	8	12	8	7.5	5	380	300	850	770		
	13	3/8	1/8	21	34	10	13	11	9	5	19	29	8	13	8	11	5	380	300	850	770		
	23	3/8	1/4	21	35	10	13	12	9	7	19	33	8	13	12	11	7.5	380	300	850	770		
	24	1/2	1/4	26	38	10	16	12	13	7	24	36	8	16	12	14.5	7.5	530	430	1,100	990		
	34	1/2	3/8	26	39	10	16	13	13	9	24	37	8	16	13	14.5	11	540	460	1,100	990		
	36	3/4	3/8	32	42	11	18	13	16	9	29	39	8	18	13	20	11	710	590	1,450	1,300		
	46	3/4	1/2	32	45	11	18	16	16	13	29	42	8	18	16	20	14.5	670	590	1,450	1,300		
	48	1	1/2	38	48	12	20	16	22	13	36	45	8	21	16	25.5	14.5	970	870	1,930	1,660		
	68	1	3/4	38	50	12	20	18	22	16	36	47	8	21	18	25.5	20	970	870	1,930	1,660		

型式		Rc(PT)		SGPED								SUTED								SGPED				SUTED			
Type	No.	T1	T2	D1	D2	(L1)	(L2)	W	H	D1	D2	(L1)	(L2)	W	H	基準単位 1〜9コ		基準単位 10〜30コ		基準単位 1〜9コ		基準単位 10〜30コ					
SGPED SUTED	24	1/4	1/2	19	27	33	37	5	24	22	30	35	39	24	24	240	190	600	530								
	34	3/8	1/2	23	27	36	39	5	26	25	30	39	40	25	26	250	190	600	500								
	36	3/8	3/4	23	33	39	44	5	28	26	36	41	46	28	28	190	140	870	820								
	46	1/2	3/4	27	33	43	45	5	29	30	36	44	48	30	29	190	140	870	820								
	48	1/2	1	27	41	45	53	5	33	32	30	44	47	55	32	33	350	300	1,210	1,150							
	68	3/4	1	33	41	50	55	5	35	34	36	44	52	57	35	34	350	300	1,210	1,150							

型式		Rc (PT)		SGPPTD			SUTPTD			SGPPTD		SUTPTD	
Type	No.	T1	T2	(L)	A	B	(L)	A	B	Y基準単位 1～9コ	Y基準単位 10～30コ	Y基準単位 1～9コ	Y基準単位 10～30コ
SGPPTD SUTPTD	24	1/4	1/2	37.5	24	24	39	24	24	340	310	730	650
	34	3/8	1/2	38.5	26	25	40	26	25	340	310	730	650
	36	3/8	3/4	44.5	28	28	46	28	28	260	230	1,060	950
	46	1/2	3/4	46.5	29	30	48	29	30	260	230	1,060	950

型式		Rc (PT)		SGPSD								SUTSD					
Type	No.	T1	T2	L	(D1)	(D2)	(D3)	(a)	(ℓ)	L	(D1)	(D2)	(a)	(ℓ)			
SGPSD SUTSD	12	1/8	1/4	25	22	18	—	—	—	25	19	15	4	8			
	13	1/8	3/8	26	26	18	—	—	—	28	23	19	5	9			
	23	1/4	3/8	26	23	19	—	—	—	28	23	19	5	9			
	24	1/4	1/2	34	27	19	—	—	—	34	27	23	5	11			
	34	3/8	1/2	34	27	23	—	—	—	34	27	23	5	11			
	36	3/8	3/4	38	33	23	—	—	—	38	33	27	6	12			
	46	1/2	3/4	38	34	28	38	6	18	38	33	27	6	12			
	48	1/2	1	43	42	28	46	7	20	42	41	33	6	14			
	68	3/4	1	43	42	34	46	8	20	42	41	33	6	14			

No.	Y基準単位	SGPSD	Y基準単位	SUTSD
	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ
12	250	230	410	350
13	270	230	420	350
23	250	230	420	350
24	230	190	620	520
34	210	190	610	520
36	250	210	750	670
46	230	210	790	670
48	300	250	1,180	1,060
68	300	250	1,180	1,060

⑦ SGPSD12~36およびSUTSD13にはツメは付いていません。



継手使用条件

流体状態	最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油	1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水	1.4
120℃以下の静流水	2.0

*脈動水とは、定常な作動条件下で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)

*静流水とは、脈動がない水流です。

*铸造の為、(D)や(T)等の()内寸法は参考値であり保証値ではありません。

Order
注文例型式
SGPSD12Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
P.133⑦ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

●SUTPB

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

⑦表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SUTPB以外

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り