

WASHER ASSEMBLED HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS -SPRING/LARGE/THICK-

座金組み込み六角穴付ボルト

—ばね座金組込/大径座金・厚型大径座金—



■座金組み込み六角穴付ボルト
—ばね座金組込—

SCBZ

M×P	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1
8×1.25	13	8	6	14.5	6.2

Ⓜ材質: SUSXM7
※強度区分 A2-70
JIS 0209 (6g)

Ⓜボルト

座金 ばね座金 JIS B 1251

Ⓜ表面処理 バレル・バリベート

Ⓜ(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。

■座金組み込み六角穴付ボルト
—大径座金・厚型大径座金—

SCBST (大径座金)
SCBSA (厚型大径座金)

M×P	A	E	B	C (最大)	D (最大)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	10
4×0.7	7	4	3	7	12
5×0.8	8.5	5	4	8.5	13
6×1.0	10	6	5	11.5	16
8×1.25	13	8	6	14.5	22

Ⓜ材質: SUSXM7
※強度区分 A2-70
JIS 0209 (6g)

①ボルト

座金 ②ばね座金 ステンレス鋼
③平座金 ステンレス鋼

Ⓜ表面処理 バレル・バリベート

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~9本	10~500本
SCBZ	3- 6	28	23
	8		
	10		
	12	25	
	4- 8		
	10		
	12	38	25
	15		
	20		
	5- 10	44	33
	12		
	15		
	16	46	35
	20		
	25		
	6- 12	46	42
	15		
	16		
20	49	42	
25			
51			
8- 20	71	69	
25			
75			

型式		L	t	(a)	¥基準単価			
Type	M	指定1mm単位	SCBST	SCBSA	SCBST	SCBSA		
SCBST SCBSA	3	10~25	1	2	4	5	390	440
	4				4.4	5.4	400	450
	5				5.4	6.4	420	480
	6	10~30	2.5	6.9	8.4	450	500	
	8	15~35		8.4	9.4	480	540	

Order 注文例 型式 — L
SCBST4 — 12

Delivery 出荷日 2 日目出荷

☑注文締切
 ストックA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 P.134
 ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

☑ストックA早割は1明細行当たり一律200円
 ☑ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格 ■数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~19	20~29	30~39	40~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工 型式 — L — (NSW)
SCBST4 — 12 — NSW
☒SCBZは適用不可です。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
ばね座金なし	NSW	②ばね座金なし ①+③で納入されます。	無料

Order 注文例 型式
SCBZ6-20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。