



LOW SMALL HEAD CAP SCREWS SMALL HEAD CAP SCREWS
低頭小径ボルト/小径頭ボルト




CADデータフォルダ名: 34_Screws

■数量に応じて最大70%割引を実現しました。



TYPE	スタンダード				低頭		極低頭		
	SBB	SBBSS	KBB	KBBS	CBTB	CBTN	CBTB	CBTN	CBTB
材質	SCM435	SUSXM7	SCM435	SUSXM7	SCM435	SCM435	SCM435	SCM435	SUSXM7
表面処理	四三酸化鉄皮膜	—	四三酸化鉄皮膜	—	ニッケルメッキ(黒)	ニッケルメッキ(白)	—	—	—
硬度	22-32HRC	—	22-32HRC	—	—	—	—	—	—
強度区分	8.8	A2-70	8.8	A2-50	丸径部10.9 頭部5.8			引張強さ400N/mm ²	



型式	SBB		SBBSS		KBB		KBBS		CBTB/CBTN		CBTB				
	M	L	Y基準価格	Nスライド価格	Y基準価格	Nスライド価格	Y基準価格	Nスライド価格	Y基準価格	Nスライド価格	Y基準価格	Nスライド価格			
小径頭・スタンダード SBB SCM435 四三酸化鉄皮膜 SBBSS ステンレス	2-3	4	—	—	—	—	—	—	—	280	190	290	200		
		5	—	—	—	—	—	—	—	280	190	290	200		
		6	—	—	—	—	—	—	—	—	280	190	290	200	
	2.5-3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	290	200	300	200	
		5	—	—	—	—	—	—	—	—	290	200	300	200	
		6	—	—	—	—	—	—	—	—	290	200	300	200	
	3-4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	290	170	300	180	
		5	290	180	400	250	280	170	380	230	290	170	300	180	
		6	290	180	400	250	280	170	380	230	290	170	300	180	
	小径・低頭 KBB SCM435 四三酸化鉄皮膜 KBBS ステンレス	4-5	6	200	130	240	150	190	120	220	130	200	110	210	120
			8	200	130	240	150	190	120	220	130	200	110	210	120
			10	200	130	240	150	190	120	220	130	200	110	210	120
5-6		8	210	140	260	160	200	130	240	140	210	120	230	130	
		10	210	140	260	160	200	130	240	140	210	120	230	130	
		12	210	140	260	160	200	130	240	140	210	120	230	130	
小径・極低頭 CBTB SCM435 ニッケルメッキ(黒) CBTN SCM435 ニッケルメッキ(白) CBTB ステンレス		6-8	8	250	160	290	190	240	150	280	170	230	140	270	160
			10	250	160	290	190	240	150	280	170	230	140	270	160
			12	250	160	290	190	240	150	280	170	230	140	270	160
		8-10	8	280	170	390	240	260	160	360	220	250	150	350	210
			10	280	170	390	240	260	160	360	220	250	150	350	210
			12	280	170	390	240	260	160	360	220	250	150	350	210
	10-12	8	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
		10	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
		12	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
		14	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
		16	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
		18	290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—	
20		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		
22		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		
24		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		
26		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		
28		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		
30		290	180	520	330	280	170	510	310	—	—	—	—		

【小径頭ボルト寸法】

頭部寸法	頭部径 A	スタンダードタイプ		低頭タイプ		極低頭タイプ	
		高さ E	六角穴 B×(t)	高さ E	六角穴 B×(t)	高さ E	六角穴 B×(t)
M2 × 0.4	3	—	—	—	—	1.1	1.3 × 1.2
M2.5 × 0.45	3.8	—	—	—	—	1.3	1.5 × 1.5
M3 × 0.5	4.5	3	2.5 × 1.5	2	2 × 1.5	1.6	1.5 × 2
M4 × 0.7	5.5	4	3 × 2	2.8	2.5 × 2	2	2 × 2.5
M5 × 0.8	7	5	4 × 2.5	3.5	3 × 2.5	2	3 × 3
M6 × 1.0	8.5	6	5 × 3	4	4 × 3	2.5	3 × 4
M8 × 1.25	10	8	6 × 4	5	5 × 4	3	4 × 5
M10 × 1.5	13	10	8 × 5	6	6 × 5	—	—
M12 × 1.75	16	12	10 × 6	7	8 × 5	—	—

Order 注文例: 型式 KBBSS6-20, Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷, 欠品 P133 ご希望によりPM8:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	数量	
数量	1~50	51~200	201~500	501~
割引率	基準価格	50%	60%	お見積り
出荷日	通常	+4日	+14日	お見積り

●数量スライド価格 (●:円未満切り捨て) P133
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■推奨締付トルク(参考)


タイプ	スタンダードタイプ	低頭タイプ	極低頭タイプ
材質	SCM435 SUSXM7	SCM435 SUSXM7	SCM435 SUSXM7
M2	—	—	0.25 0.25
M2.5	—	—	0.82 0.42
M3	1.0 1.0	0.8 0.5	0.9 0.8
M4	2.3 2.3	1.6 1.0	1.8 1.6
M5	4.6 4.6	3.2 2.0	3.2 3.0
M6	7.8 7.8	6.4 4.0	5.2 5.0
M8	19.0 19.0	9.6 5.6	9.0 8.6
M10	37.0 37.0	28.0 16.8	—
M12	65.0 65.0	40.0 24.0	—

●推奨締付トルクは参考値です、使用環境により最適締付トルクは異なります。

■全長指定 低頭小径・小径頭ボルト



Type	低頭小径タイプ	小径頭タイプ	材質	表面処理	硬度	強度区分
FKBB	FKBB	FSBB	S45C	四三酸化鉄皮膜	22~32HRC	低頭小径
FKBBM	FKBBM	FSBBM				小径頭
FKBBS	FKBBS	FSBBS	SUSXM7	—	—	低頭小径 5.8相当 小径頭 8.8相当



型式	指定1mm単位		L	M	¥基準単価																			
	低頭小径	小径頭			L10~50						L51~Lmax.													
Type	M	φ	A	E1	E2	B1	B2	d	t1	t2	FKBB	FKBBM	FKBBS	FSBB	FSBBM	FSBBS	FKBB	FKBBM	FKBBS	FSBB	FSBBM	FSBBS		
FKBB FSBB FKBBM FSBBM FKBBS FSBBS	4	10~50	10~100	10~40	5.5	2.8	4	2.5	3	4	(2)	(2)	1,040	1,280	1,090	1,390	1,440	—	—	—	1,400	1,690	1,770	
	5	10~60	10~100	10~40	7	3.5	5	3	4	5	(2.5)	(2.5)	1,040	1,280	1,390	1,090	1,340	1,440	1,340	1,630	1,770	1,400	1,690	1,770
	6	10~80	10~150	φ ≤ L	8	4	6	4	5	6	(3)	(3)	1,350	1,710	1,720	1,400	1,760	1,770	1,720	2,160	2,170	1,780	2,220	2,170
	8	10~90	10~150	φ ≤ L	10	5	8	5	6	8	(4)	(4)	1,470	1,830	1,990	1,520	1,880	2,040	1,860	2,300	2,490	1,920	2,360	2,490

Order 注文例: 型式 FKBB4 - 40 - 36, Delivery 出荷日: 3 日日出荷, 3 日日出荷, 5 日日出荷

●FKBB・FKBBS・FSBB ●FSBBS ●FKBBM・FSBBM

ストックA 翌日出荷 3000円(税別) PM 3:00迄
ストックA 翌日出荷 3000円(税別) PM 6:00迄 P134

●数量スライド価格 (●:円未満切り捨て) P133
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●FSBBSのみ 長期大口割(ストックL) 数量 101~300 割引率 ~50% 出荷日 WOS

●ストークA早割は1明細行当たり一律300円
●ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

34 ねじ・座金