








VACUUM COMPONENTS

真空配管用継手

-NW(KF)フランジタイプ-

<p>■NWフランジ</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWF</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■NWロングフランジ</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWLFL</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■ニップル</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWN</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■エルボ</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWE</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■チーズ</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWT</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■異径チーズ</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWTD</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>
<p>■レデューサー</p>  <p>RoHS10</p>	<p>FRNWFJ</p>  <p>最高使用温度200℃ M 材質 SUS304</p>

◎CADデータフォルダ名: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks

型式		A	B	C	D	L	¥基準単価
Type	No.						1~10コ
FRNWF	10	30	12.2	10.0	13.8	20	860
	16	30	17.2	17.5	21.7		860
	25	40	26.2	23.0	27.2		1,000
	40	55	41.2	37.1	42.7		1,330
	50	75	52.2	54.9	60.5		1,960

①NWのフランジは、サイズによって図面と溝の形状が異なります。
②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	C	D	L	¥基準単価
Type	No.						1~10コ
FRNWLFL	10	30	12.2	10.0	13.8	50	1,250
	16	30	17.2	17.5	21.7		1,250
	25	40	26.2	23.0	27.2		1,640
	40	55	41.2	37.1	42.7		2,490
	50	75	52.2	54.9	60.5		3,170

①NWのフランジは、サイズによって図面と溝の形状が異なります。
②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	C	¥基準単価
Type	No.				1~10コ
FRNWN	10	30	13.8	10.0	4,050
	16	30	21.7	17.5	4,050
	25	40	27.2	23.0	4,500
	40	55	42.7	37.1	6,000
	50	75	60.5	54.9	8,200

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	C	L±2.0	¥基準単価
Type	No.					1~10コ
FRNWE	10	30	13.8	10	40	5,000
	16	30	21.7	16	40	5,000
	25	40	27.2	23	50	6,170
	40	55	42.7	37.1	65	7,200
	50	75	60.5	54.9	80	9,000

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A	B	C	L	¥基準単価
Type	No.					1~10コ
FRNWT	10	30	13.8	10	40	7,510
	16	30	21.7	16	40	7,510
	25	40	27.2	23	50	8,170
	40	55	42.7	37.1	65	10,840
	50	75	60.5	54.9	80	12,510

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A1	B1	L1	A2	B2	L2	¥基準単価
Type	No.							1~4コ
FRNWTD	25-16	40	27.2	97.2	30	21.7	48.6	11,500
	40-25	55	42.7	135.2	40	27.2	67.6	13,800

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		A1	A2	B	C	¥基準単価
Type	No.					1~10コ
FRNWFJ	25-10	40	30	13.8	10.0	3,840
	25-16	40	30	21.7	17.5	3,840
	40-16	55	30	21.7	17.5	4,510
	40-25	55	40	27.2	23.0	4,670
	50-25	75	40	27.2	23.0	6,000

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式
FRNWF16



翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。