


SHOCK ABSORBERS

ショックアブソーバ


—エコノミータイプ—

CADデータフォルダ名 : 37_Springs



RoHS10

EMACN



④使用温度範囲 : -10~50°C
 耐久性 : 500,000回
 衝突速度範囲 : No.1212A・B・C : 0.3~1.0 m/s
 No.1212D : 0.1~0.7 m/s
 No.1212E : 0.1~0.5 m/s
 最大総付トルク : 1.5N・m
 (φ14.6部に突き当てて固定する場合は1.0N/mにて締付けてください。)

部品	材質	S表面処理
本体	PPS	—
キャップ	POM	—
ピストンロッド	C3604	無電解ニッケルメッキ

▲付属品 : ナット (対角19.6 対辺17)

型式		キャップ色	ネジ径 M	ストローク S	最大吸収エネルギー (E')		最大等価質量 (me') (kg)	ピストンロッド復帰力 (N)	最大抗力値 (N)	¥基準単価	
Type	No.				1回当り (J)	1分間当り (J)				1~4本	5~10本
EMACN	1212A	白	M12×1	12	0.29	14.7	1.5	2.45	245	950	900
	1212B	黒			0.49		3.0				
	1212C	黄			1.0	5.0	5.0			1,100	1,000
	1212D	緑					7.5				
	1212E	赤					10.0				

Order 注文例 型式
EMACN1212A

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~10	11~	
出荷日	通常	お見積り	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。