

ABSORPTION PEN ABSORPTION ATTACHMENT

吸着ペン/吸着アタッチメント


CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■吸着ペン




RoHS 10

MKPEN (0°~40°曲げタイプ)



MKPEL (40°~90°曲げタイプ)



M材質 アルミニウム・低カドミ黄銅

型式 Type	適用チューブ 内径	付属品	MKPEN ¥基準単価 ¥スライド単価	MKPEL ¥基準単価 ¥スライド単価
MKPEN MKPEL	3	φ3シリコンチューブ L=1m	1~2コ 3~10	1~2コ 3~10
			11,480 10,330	13,860 12,480


- 特長
- ・ボタンを軽く押して吸着、指を離せば離脱します。
 - ・風量調節機能により、スムーズな吸着・離脱をコントロールできます。
 - ・吸着対象物の重さ、大きさにより調節ネジを操作することで空気の流入量を変えることができます。

■吸着アタッチメント
—チップタイプ—


Type	M材質	S表面処理	耐熱温度	電気抵抗
NICR	低カドミ黄銅	ニッケルクロムメッキ	200℃	—
NIFE	PTFE(ふっ素樹脂)	—	260℃	10 ¹⁰ Ω
NIEK	導電性PEEK	—	250℃	10 ⁹ Ω

- 特長
- 真鍮 : 安価、耐熱性
 ふっ素樹脂 : 材質が柔らかいため、吸着するワークに傷がつきにくく、耐薬品性に優れています。
 導電性PEEK : 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いに便利です。

※ミニ吸着パッド用ホルダ先端おねじタイプ (MHLDK P1499)、吸着ペン(MKPEN・MKPEL)と併用してご使用ください。

■吸着アタッチメント
—チップタイプ—

NSUSA



M材質 先端部: SUS304 樹脂部: ポリプロピレン

型式		D	L1	L2	¥基準単価	¥スライド単価
Type	d				1～9コ	10～20
NSUSA	0.10	0.23	29.35	6.35	2,200	1,750
	0.15	0.3	35.7	12.7		
	0.20	0.41				
	0.33	0.64				
	0.51	0.81				
	0.84	1.27				
	1.37	1.65				
	1.52	1.83				


型式		NICR		NIFE		NIEK	
Type	d	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
		1～9コ	10～20	1～9コ	10～20	1～9コ	10～20
NICR NIFE NIEK	0.3	1,100	950	1,600	1,200	2,000	1,500
	0.4			1,680			
	0.5			1,600			
	0.6			1,680			
	0.7	1,230		1,600			
	0.8	1,100					
	1.0						
	1.2						
	1.5			1,150			
	2.0	1,600					
	2.5						
	3.0						
3.5	1,230						
4.0	1,100						

※NIEKはd3.5を選択できません。

■吸着アタッチメント
—導電性ゴムパッドタイプ—

RoHS 10


NPUN



M材質 導電性シリコンゴム

型式 Type	d	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
NPUN	6	2,000	1,500
	10		
	15		
	20		

ex Example
使用例

Order
注文例

型式

MKPEN
NICR0.3Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 〓 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●MKPEN・MKPEL

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53
吸着部品
・ 継手