

価格改訂

ANTIVIBRATION RUBBERS

防振ゴム

—めねじ・おねじ止めタイプ/めねじ・プレート止めタイプ—

□: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 39_Antivibration


■場所をとらずに取付が可能です。より簡単に取付できるネジ部スリ入りはP508をご覧ください。



RoHS 10


■めねじ・おねじ止めタイプ

Type	M材質		H硬度	I付属品
	本体	金具		
BGONA	天然ゴム	鉄鋼材 (三価クロメート)	ショアA60	ナホ・スプリングワッシャー 各1個



■めねじ・プレート止めタイプ

Type	M材質		H硬度
	本体	金具	
BGONP	天然ゴム	鉄鋼材 (三価クロメート)	ショアA60



型式 Type	No.	D1	D2	H1	H2	t	l1	S	M (並目)	l2	W1×W2	h	P	Z方向			X方向 許容荷重N(kg)	剛性比 KX/KZ	¥基準単価		
														許容荷重N(kg)	標準荷重N(kg)	ばね定数N/mm(kg/cm)			BGONA	BGONP	
(ショアA60) —めねじ・おねじ— BGONA	12160	12	10	16	12.0	2.0	12	11	5	4.5	—	—	—	110 [11]	30~78 [3~8]	62 [63]	25 [2.5]	0.20	240	—	
	15150	15	12	15	11.0									12	12	5	160 [16]	59~130 [6~13]	110 [110]	34 [3.5]	0.24
	20150	20	15	20	16.0	2.3	15	13	6	5	49×20	36	36	280 [29]	98~160 [10~16]	180 [180]	69 [7]	0.18	380	450	
	20200	20	15	20	16.0									180 [18]	59~98 [6~10]	88 [90]	49 [5]	0.22	420	470	
	25180	25	20	18	13.4	2.3	18	16	6	6	56×25	7	42	580 [59]	147~280 [15~29]	220 [220]	98 [10]	0.19	450	520	
	25270	25	20	27	22.4									310 [32]	88~160 [9~16]	110 [110]	59 [6]	0.22	510	550	
	—めねじ・プレート— BGONP	30180	30	25	18	13.4	2.3	24	20	8	7.2	62×30	48	48	1700 [170]	415~830 [43~85]	610 [620]	250 [25]	0.15	550	610
		30260	30	25	26	21.4									760 [77]	196~370 [20~38]	180 [180]	150 [15]	0.22	620	660
		35260	35	30	26	21.4	2.3	30	25	8	7.2	69×35	9	53	1100 [110]	275~550 [28~56]	250 [260]	260 [27]	0.24	550	650
		40250	40	34	25	20.4									76×40	60	1420 [145]	363~700 [37~71]	340 [350]	320 [33]	0.23



Order
注文例

型式
BGONA15150

①X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
 ②選定方法、取付方法、特性、注意点 P.506



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
 ③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格


■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~9	10~100
値引率	基準単価	10%	13%



④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

断面図

めねじ・おねじ止めタイプ めねじ・プレート止めタイプ



Example
使用例



39 防振・防音・断熱・保熱材料