



ALUMINUM FRAMES -8 SERIES-

# 40・80mm角 8シリーズアルミフレーム

—その他形状・平行面取りフレーム—

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)


■特長：角度をつきたい時や、外面をRにしたい時に、ご利用頂けます。




Type		材質	S表面処理
指定長	固定長		
NEFS8	KNEFS8	A6063-T5	白アルマイト処理
NFSR8	KNFSR8		
HFS8	KHFS8	A6N01SS-T5	白アルマイト処理
HFS□8	KHFS□8		
EFS8	KEFS8		
HFS□□A8	KHFS□□A8		
HFS45TR8	KHFS45TR8		

◎切断面・追加加工には表面処理がされていません。  
◎タップ穴加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


HFS30A8-40




HFS45A8-40




HFS60A8-40




HFS45TR8-40




NEFS8-808040  
EFS8-808040




HFS8-808040



NFSR8-808040  
HFSR8-808040



NFSR8-4040  
HFSR8-4040



■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価 300mm未満		¥スライド単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価/m 300mm以上	
				ℓx	ℓy	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160		
HFS30A8	40	1.88	694	9.89×10 <sup>4</sup>	10.64×10 <sup>4</sup>	600	570	540	2,020	1,910	1,810		
HFS45A8		1.83	676	9.87×10 <sup>4</sup>	10.37×10 <sup>4</sup>	620	589	558	2,080	1,970	1,870		
HFS60A8		1.84	679	9.99×10 <sup>4</sup>	10.53×10 <sup>4</sup>	600	570	540	2,030	1,920	1,820		
HFS45TR8		2.74	1012	12.23×10 <sup>4</sup>	38.19×10 <sup>4</sup>	960	910	860	3,230	3,060	2,900		
NEFS8	808040	4	1484	94.82×10 <sup>4</sup>	94.82×10 <sup>4</sup>	1,240	1,170	1,110	4,190	3,980	3,770		
EFS8		4.19	1550	94.2×10 <sup>4</sup>	94.2×10 <sup>4</sup>	1,380	1,310	1,240	4,660	4,420	4,190		
HFS8		4.19	1550	94.2×10 <sup>4</sup>	94.2×10 <sup>4</sup>	1,400	1,330	1,260	4,680	4,440	4,210		
NFSR8		3.61	1339	80.99×10 <sup>4</sup>	80.99×10 <sup>4</sup>	1,130	1,070	1,010	3,800	3,600	3,410		
HFSR8	4040	3.61	1339	80.99×10 <sup>4</sup>	80.99×10 <sup>4</sup>	1,270	1,200	1,140	4,260	4,040	3,830		
HFSR8		1.53	564	7.79×10 <sup>4</sup>	7.79×10 <sup>4</sup>	450	430	400	1,540	1,460	1,380		
HFSR8		1.53	564	7.79×10 <sup>4</sup>	7.79×10 <sup>4</sup>	510	480	450	1,720	1,630	1,540		

■商品によって6000mmまで対応可能です。  
P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧ください。  
FAカタログ規格外担当宛にご連絡ください。  
◎対応できないフレームもあります。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm [P.570](#))

◎固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

型式	L mm	断面積 mm <sup>2</sup>	断面2次モーメントmm <sup>4</sup>		¥基準単価	
			ℓx	ℓy	1~9本	10~20
KHFS30A8	40	694	9.89×10 <sup>4</sup>	10.64×10 <sup>4</sup>	7,280	6,910
KHFS45A8		676	9.87×10 <sup>4</sup>	10.37×10 <sup>4</sup>	7,490	7,110
KHFS60A8		679	9.99×10 <sup>4</sup>	10.53×10 <sup>4</sup>	7,310	6,940
KHFS45TR8		1012	12.23×10 <sup>4</sup>	38.19×10 <sup>4</sup>	11,630	11,040
KNEFS8	808040	1484	94.82×10 <sup>4</sup>	94.82×10 <sup>4</sup>	15,090	14,330
KEFS8		16,770	15,930			
KHFS8	4040	1550	94.2×10 <sup>4</sup>	94.2×10 <sup>4</sup>	16,850	16,000
KNFSR8		5,520	5,240			
KHFSR8		564	7.79×10 <sup>4</sup>	7.79×10 <sup>4</sup>	6,200	5,890



Price  
価格

L=300未満の場合  
長さに関わらず表中単価となります。  
ex: HFS30A8-40-180=600円  
L=300以上の場合  
下記計算をし価格を算出します。  
¥基準単価/m×指定全長=販売単価  
ex: HFS30A8-40-800  
2,020×0.8m=1,610円  
(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~79	80~160	161~
出荷日	通常	＋1日	お見積り

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order  
注文例

型式	-	L
HFS30A8-40	-	800
KHFS30A8-40	-	4000



Delivery  
出荷日

■指定長フレーム		◎注文切		◎注文切	
1	日日出荷	ストーク T	当日出荷	無料	正午迄 <a href="#">P.134</a>



Alteration  
追加加工

指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加詳細は、[P.799](#)をご覧ください。

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)		◎注文切		◎注文切	
1	日日出荷	ストーク T	当日出荷	無料	正午迄 <a href="#">P.134</a>