


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 8 SERIES-

# アルミフレーム用後入れナット 仮止め機能付

-8シリーズ(溝幅10mm)用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

縮付トルク P.570

**■後入れナベナット**

\*導電機能付

Type	材質			S表面処理
	本体	球	ばね	
① HNTAP8	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
② PACK-HNTAP8	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
③ HNTAPV8	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
④ HNTAPZ8	S10C相当	SUS304	SWP-A	三価クロメート
⑤ SHNTAP8*	SUS316相当(焼結)	SUS304	SUS304-WP8	-
⑥ PACK-SHNTAP8*	SUS316相当(焼結)	SUS304	SUS304-WP8	-

**HNTAP8**(S10C相当)  
**PACK-HNTAP8**(S10C相当・100個パック)  
**HNTAPV8**(ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
**HNTAPZ8**(ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
**SHNTAP8**(SUS316相当・焼結)  
**PACK-SHNTAP8**(SUS316相当・焼結・100個パック)

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当/SUS316相当(焼結)
8	23.5

**ex Example 使用例**

パネ内蔵機構により、すべり止めになります。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。

※フレームを縦にしても落ちません。

型式 Type	M	L1	¥標準単価			
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
<b>HNTAP8</b> (S10C相当)	3 4 5 6 8	8	49	49	47	45
<b>HNTAPV8</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	8		66	64	61	59
<b>HNTAPZ8</b> (ゆるみ防止・S10C相当)	8		71	69	66	64
<b>SHNTAP8</b> (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	8.5	54	54	52	52

**■パック販売**

型式	M	L1	¥標準単価(1~10パック)	
			パック価格	1個当たりの価格
<b>PACK-HNTAP8</b> (S10C相当)	4 5 6 8	8	4,360	43.6
<b>PACK-SHNTAP8</b> (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	8.5	4,780	47.8

☎ 型式 - M  
HNTAP8 - 8

**在庫品** 翌日出荷 P.133

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

●パック販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

☺表示数量超えはWOSIにてご確認ください。 ☺表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**■ゆるみ防止タイプ**

タップ内側にゆるみ防止剤塗布

タップ内側にゆるみ防止剤を塗布したナットです。搬送や装置稼働時の振動によるゆるみを軽減します。ゆるみ防止接着剤とは…マイクロカプセルに封入された嫌気性接着剤です。ゆるみを強く防止しますが、硬化時間(常温25°C 72時間)が必要な点・1度緩めると効果がなくなる点にご注意ください。樹脂コーティングとは…ねじの形状に沿って樹脂をコーティングしています。接着剤タイプほどのゆるみ防止効果は期待できませんが、硬化時間を必要とせず繰り返しご利用頂けます。

**■ゆるみ防止剤の効果(参考値)**

☺戻りトルク値は参考値となります。ボルトとナットとのクリアランスによって値に差異が出る可能性があります。

特徴	締結後の戻りトルク(1回目)	補足事項
防止剤塗布なし	17.9N・m	-
ゆるみ防止接着剤タイプ	25.6N・m	試験条件: 23.5N・mで締付、常温(25°C)で72時間乾燥後にボルトを緩めた値HNTAPV8-8での測定
ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ	20.3N・m	繰り返し利用でゆるみ防止効果は減少します。5回目の戻りトルク: 19.1Nm HNTAPZ8-8での測定

**■板ナベ付き後入れナット**

**HNTAP8 SHNTAP8**

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当/SUS304
8	23.5

RoHS 10

Type	材質			S表面処理
	本体	羽部		
① HNTAP8	S10C相当	SUS304		三価クロメート
② SHNTAP8	SUS304	SUS304		-

**ex Example**

板ナベが溶接されているため、縦に置いたフレームに挿入しても滑り落ちません。

型式	M	L1	¥標準単価			
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
<b>HNTAP8</b>	4 5 6 8	8	49	48	45	43
<b>SHNTAP8</b>	4 5 6 8		71	69	66	64

Order 注文例 型式 - M  
HNTAP8 - 8

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

☺ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

☺表示数量超えはWOSIにてご確認ください。