

PET PLATES

PETプレート


ー標準タイプー

■電子部品の治具として使用される制電厚板(帯電防止PETプレート)はP.1067をご覧ください。

■標準タイプ



Type	グレード	色	全光線透過率	使用雰囲気温度
PYA	スタンダード	透明	87%	-15~55℃
PYBA	スタンダード	ブラウンスモーク	28%	
PYDA	スタンダード	オレンジ	45%	
PYTA	制電	透明	77%	
PYBTA	制電	ブラウンスモーク	30%	



●Tの寸法公差



T	T寸公差
1	±0.15
2・3	±0.2
4・5	±0.3
8	±0.6

●A・Bの寸法公差±1.0

仕上げ	側面4面		上下面	
	加工方法	仕上記号	加工方法	仕上記号
丸のこ切断	丸のこ切断	✓	素材	～

■標準タイプ

型式	A	B	T
標準サイズ	指定1mm単位		選択
PYA (スタンダード 透明)	20~1200	20~1000	1・2・3・4・5・8
PYBA (スタンダード ブラウンスモーク)			3・4・5
PYDA (スタンダード オレンジ)			3・5
PYTA (制電 透明)			
PYBTA (制電 ブラウンスモーク)			
大サイズ	1201~2000	20~1000	3・5
L-PYA (スタンダード 透明)			
L-PYBA (スタンダード ブラウンスモーク)			
L-PYDA (スタンダード オレンジ)			
L-PYTA (制電 透明)			
L-PYBTA (制電 ブラウンスモーク)			



Order
注文例

■標準サイズ

型式	A	B	T
PYA	1200	800	8

■大サイズ

型式	A	B	T
L-PYA	1300	800	3

◎T0.5と1.5はP.1021をご覧ください。



Delivery
出荷日

■標準サイズ (PYDAを除く)

1	日目出荷	ストーク T	当日出荷	800円/1本	正午迄	P.134
---	------	--------	------	---------	-----	-------

で注文縮切

■大サイズ・PYDA

3	日目出荷
---	------

◎1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。



Price
価格

価格表はP.1005・1006をご覧ください。



Alteration
追加加工

型式	A	B	T	(CRA...etc.)
PYA	100	80	3	CRA10-CRC10



追加加工指定時は

5 日目出荷

	アルミフレーム ブラインドジョイント用切欠き	4コーナー逃げカット	コーナーカット コーナーのR加工	4コーナー同寸加工	
Alterations					
Code	F□□・E□□・J□□・K□□	CN	CCA・CCB・CCC・CCD CRA・CRB・CRC・CRD	ACC	ACR
Spec.	アルミフレームのブラインドジョイント用切欠きをいたします。 CN=指定1mm単位 ◎5≤CN≤50 [指定方法] CN=25→CN25 ◎標準タイプの標準サイズのみ指定可 ◎指定方法はP.996をご覧ください	4コーナーの逃げカットいたします。 CN=指定1mm単位 ◎5≤CN≤50 [指定方法] CN=25→CN25 ◎標準タイプの標準サイズのみ指定可	任意のコーナー(ABCD)を加工いたします。 指定5mm単位 ・CCA5=Aコーナー-5mm カット ・CRB5=Bコーナー-5mm R ◎標準タイプの標準サイズのみ指定可 ◎4コーナー同寸加工との併用はできません ◎規格詳細はP.996をご覧ください	4コーナー同寸5mmでカット、R加工いたします。 ・ACC コーナー-5mm カット ・ACR コーナー-5mm R ◎穴とプレート端面の加工条件は、穴加工詳細の加工条件をご覧ください	
¥/1Code	200/コーナー	400	C 5≤C≤20 25≤C≤50 200/コーナー 300/コーナー R 5≤R≤20 25≤R≤50 55≤R≤100 200/コーナー 300/コーナー 450/コーナー	400	500

◎アルミフレームブラインドジョイント用切り欠きはP.996の詳細をご覧ください。

◎穴加工付タイプは追加加工が全て適用不可となります。