


ALUMINUM PRECISION CUTTING PLATES -A5052P-

アルミ精密切断プレート

-A5052P-(Al-Mg系アルミニウム合金)

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!



型式	精度区分	仕上方法	A・B寸法公差					T寸法公差										平面度 (1000mmあたり)	基準面直角度 (100mmあたり)					
			20 ~ 199.9	200 ~ 399.9	400 ~ 799.9	800 ~ 1249.9	1250 ~ 2500	3	4 ・ 5	6	8	10	12 ・ 15	20	25	30 ・ 35	40			45 ・ 50				
PNE	エコノミー	基準面精密切断 2側面ノコ切断 板厚面圧延	0~+1.0																			3mm	0.015	
PNX	並級	側面精密切断 板厚面圧延	±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.2	±0.35	±0.45	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1.0	±1.1	±1.3							参考値(0.02)
PNT	精級	側面精密切断 板厚面圧延	±0.05	±0.06	±0.08	±0.1	±0.12																	0.015

型式		A	B	T 選択
エコノミー	PNE	500~2500 (指定1mm単位)	20~1500 (指定1mm単位)	3・4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50
並級	PNX	500~2500 (指定0.1mm単位)	20~1500 (指定0.1mm単位)	
精級	PNT			

Order 注文例

型式 - A - B - T
PNX - 510 - 30.5 - 10

Delivery 出荷日 2 日日出荷

☑ 注文締切

☑ 3本以上で1明細行当たり一律3,240円

☑ 21個以上は納期が変わる可能性がございます。

☑ ストック A 翌日出荷 1,200円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134

Alteration 追加加工

☑ 型式 - A - B - T - (CCA...etc.)
PNX - 510.2 - 30.1 - 10 - CCA20-CCC30

Alterations	コーナーカット																							
☑ 適用サイズ A・B1000mm以下																								
Code	CCA・CCB・CCC・CCD																							
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦100 1mm単位指定	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指定1mm</th> <th>¥/1Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1~10</td><td>150</td></tr> <tr><td>11~20</td><td>200</td></tr> <tr><td>21~30</td><td>300</td></tr> <tr><td>31~40</td><td>350</td></tr> <tr><td>41~50</td><td>400</td></tr> <tr><td>51~60</td><td>450</td></tr> <tr><td>61~70</td><td>500</td></tr> <tr><td>71~80</td><td>600</td></tr> <tr><td>81~90</td><td>700</td></tr> <tr><td>91~100</td><td>800</td></tr> </tbody> </table>	指定1mm	¥/1Code	1~10	150	11~20	200	21~30	300	31~40	350	41~50	400	51~60	450	61~70	500	71~80	600	81~90	700	91~100	800
	指定1mm	¥/1Code																						
1~10	150																							
11~20	200																							
21~30	300																							
31~40	350																							
41~50	400																							
51~60	450																							
61~70	500																							
71~80	600																							
81~90	700																							
91~100	800																							
	$C \leq \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ [指定方法] (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 ...CCA5-CCD5																							
¥/1Code	Spec. 参照																							