

FLAT BARS MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -HOLE POSITION CENTER DISTRIBUTION TYPE-

フラットバー 取付板・ブラケット

—センター振り分けタイプ—


📌カタログ規格外品はこちら 📄P.137



RoHS10

型式		材質	S表面処理
Type	材質記号		
HRCZA	SS	SS400D	—
HRMZA	SSB		四三酸化鉄皮膜
HRMCD	SSM		無電解ニッケルメッキ
	SU	SUS304D	—


(共通寸法)



4-C2以下


Ⓢ指示なき面取りはC0.2~C0.5
Ⓢその他精度基準は📄P.1887

HRCZA 25° (穴加工)




2-穴指定
NMZ

HRMZA 25° (穴加工)



4-穴指定
NMZ

HRMCD 25° (穴加工)




4-穴指定
NMZ

$D + 0.2$

穴種選択表

穴種	タップ穴	ボルト通し穴	ザグリ穴																														
Code	M	N	Z																														
形状図																																	
加工仕様	タップ有効長最大M×2 ⓈT≧M×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ボルト呼び径</th> </tr> <tr> <th>寸法</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d・h</td> <td>3.5</td> <td>4.5</td> <td>5.5</td> <td>6.5</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>d1</td> <td>6.5</td> <td>8</td> <td>9.5</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		ボルト呼び径						寸法	3	4	5	6	8	10	12	d・h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14	d1	6.5	8	9.5	11	14	18	20
ボルト呼び径																																	
寸法	3	4	5	6	8	10	12																										
d・h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	14																										
d1	6.5	8	9.5	11	14	18	20																										

加工限界
穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例: 右図b部)
限界値は📄P.1888参照



型式 Type	材質記号	指定1mm単位	B	T	L	G	穴指定		0.5mm単位
		A					Code	呼び径	D
HRCZA HRMZA HRMCD	SS SSB SSM	30~150	16 22 25 32 38 50 60 75 100 125	6 9 10 12 16 19	指定 0.1mm 単位		N M Z	3 4 5 6 8 10 12	3~30
	SU		15 20 25 32 38 50 65 100 125	加工寸法は 穴種選択表 参照					

ⓈSS(□)でB16の時、T19選択不可 ⓈSUでB15の時、T10~19選択不可
ⓈSS(□)でB125の時、T10選択不可 ⓈSUでB20の時、T19選択不可



Order
注文例

型式	A	B	T	L	G	穴指定	D
Type	材質記号					Code	呼び径
HRCZA	SSB	A80	B60	T6	L60	M6	
HRMZA	SSB	A80	B60	T6	L60	G40	M6
HRMCD	SSB	A80	B60	T6	L60	G40	M6 - D20