


PVC PLATES 塩ビプレート

■難燃性を持つ塩ビプレートです。



PVC (塩ビプレート - 透明)
PVCB (塩ビプレート - ブラウンスモーク)

種類	使用雰囲気温度
塩ビプレート	-30~60℃


標準タイプ
PVC-N
PVCB-N

穴加工付タイプ
-2穴- **2HT**

-4穴- **4HT**

-6穴- **6HT**


-8穴- **8HT**



① A ≥ B


② 全光線透過率 PVC-N80%、PVCB-N21%

※たるま穴位置基準



＜たるま穴位置について＞


- ①: 2Hの時はたるま穴の直径 d1 の中心が、G の値と一致します。
- ②: 4H・6Hの時は G 寸法のセンターが、B 寸法のセンターと一致します。
- ③: 8Hの時は真中のたるま穴の直径 d1 の中心が、B 寸法のセンターと一致します。



④ たるま穴の加工条件
a ≥ 5
b ≥ 5

たるま穴詳細

Q (たるま穴)




たるま穴呼び径	5	6	8
d1	6	7	9
d2	14	16	20
h	11	12	15

※樹脂破損防止のために、平産金(P273)をご利用ください。

穴加工詳細

N (通し穴)



ボルト呼び径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9
d1	7.5	9.5	11.5	13.5	-
h	2	2.5	3	3.5	-

■精度基準

- T の寸法公差 ±0.5
- A・B の寸法公差 ±1.0

■標準タイプ

型式 Type	指定1mm単位		選択 T
	A	B	
PVC-N PVCB-N	20~2000	20~1000	3・5・8・10

■穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	指定1mm単位		選択 T	指定1mm単位		ボルト呼び径選択		
		A	B		F	G	N(通し穴)	P(血穴)	Q(たるま穴)
PVC	2HT 4HT 6HT 8HT	20 2000	20 1000	3	9~1991 (2HT・4HTタイプ) 9~996 (6HT・8HTタイプ)	5~895 (2HTタイプ) 9~891 (4HT・6HTタイプ) 9~445 (8HTタイプ)	3 4 5 6 8	3	5 6 8

- ① F寸の指定範囲は、2HT・4HTタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$ 、6HT・8HTタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq F \leq A/2 - d(d_1)/2 - 2.5$ が必要です。
- ② G寸の指定範囲は、2HTタイプ選択の場合： $d(d_1)/2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1)/2 - 2.5$ 、4HT・6HTタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ 、8HTタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq G \leq B/2 - d(d_1)/2 - 2.5$ が必要です。(dは通し穴、d1は血穴選択のとき)



Order
注文例

■標準タイプ

型式 - A - B - T
PVC-N - 955 - 825 - 5

■穴加工付タイプ

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径
PVC6HT - 800 - 400 - 3 - F375 - G350 - N5



Delivery
出荷日

■標準タイプ(A寸1200以下)

1 日日出荷



ストック T 当日出荷 800円/1本

※注文締切

正午迄 ☎ P.134

① 日日出荷の受付は17時までです。
それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

■標準タイプ(A寸1201以上)・穴加工付タイプ

3 日日出荷