


PVC PLATES

# 制電塩ビプレート

◎カタログ規格外品はこちら ☎P.137

■耐薬品性・難燃性に優れており、制電タイプとしてコスト面での優位性が高い材料です。



RoHS10

ENBT (制電塩ビプレート-透明)

ENBBT (制電塩ビプレート-ブラウンスモーク)

種類	使用雰囲気温度
制電塩ビプレート	-30~60℃

標準タイプ


穴加工付タイプ  
-2穴- 2H

-4穴- 4H

-6穴- 6H

-8穴- 8H

-8穴- 8HV





◎A≧B

◎全光線透過率 ENBT80%、ENBBT29%

\*だるま穴位置基準

<だるま穴位置について>

- ①: 2Hの時はだるま穴の直径  $d_1$  の中心が、Gの値と一致します。
- ②: 4H・6Hの時はG寸法のセンターが、B寸法のセンターと一致します。
- ③: 8Hの時は真中のだるま穴の直径  $d_1$  の中心が、B寸法のセンターと一致します。




◎だるま穴の加工条件

- $a \geq 5$
- $b \geq 5$

だるま穴詳細

Q (だるま穴)




だるま穴呼び径	5	6	8
$d_1$	6	7	9
$d_2$	14	16	20
h	11	12	15

◎樹脂破損防止のために、平産金(P273)をご利用ください。

穴加工詳細

N (通し穴)



ボルト呼び径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9
$d_1$	7.5	9.5	11.5	13.5	-
h	2	2.5	3	3.5	-

■精度基準

- ◎Tの寸法公差 ±0.5
- ◎A・Bの寸法公差 ±1.0

■標準タイプ

型式	指定1mm単位	選択
Type	A B	T
ENBT ENBBT	100~1100 100~900	3 5

■穴加工付タイプ

型式	指定1mm単位	選択	指定1mm単位				ボルト呼び径選択			
Type	穴数	A B T	F	G	X	Y	N(通し穴)	P(血穴)	Q(だるま穴)	
ENBT ENBBT	2H 4H 6H 8H 8HV	100 100 1100 900	3 5 3・5	9~1091 (2H・4Hタイプ) 9~545 (6H・8H・8HVタイプ)	5~895 (2Hタイプ) 9~891 (4H・6Hタイプ) 9~445 (8H・8HVタイプ)	-	-	3 4 5 6 8	3 4 5 6	5 6 8
					19~535	19~435	-	-	-	

- ◎F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq F \leq A - d(d_1) - 5$ 、6H・8Hタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq F \leq A/2 - d(d_1)/2 - 2.5$ 、8HVタイプ選択の場合： $d + 5 \leq F < X - 2d - 10$ が必要です。
- ◎G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合： $d(d_1)/2 + 2.5 \leq G \leq B - d(d_1)/2 - 2.5$ 、4H・6Hタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq G \leq B - d(d_1) - 5$ 、8Hタイプ選択の場合： $d(d_1) + 5 \leq G \leq B/2 - d(d_1)/2 - 2.5$ 、8HVタイプ選択の場合： $Y + 2d + 10 < G \leq B - d - 5$ が必要です。(dは通し穴、 $d_1$ は血穴選択のとき)
- ◎X寸の指定範囲は、2H・4H・6H・8Hタイプの場合： $d + 5 \leq X \leq A/2 - d/2 - 2.5$ 、8HVタイプ選択の場合： $F + 2d + 10 < X \leq A - d - 5$ が必要です。
- ◎Y寸の指定範囲は、2H・4H・6H・8Hタイプの場合： $d + 5 \leq Y \leq B/2 - d/2 - 2.5$ 、8HVタイプ選択の場合： $d + 5 \leq Y < G - 2d - 10$ が必要です。



Order  
注文例

■標準タイプ

型式 - A - B - T  
ENBT - 955 - 825 - 5

■穴加工付タイプ

型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径  
ENBBT6H - 800 - 400 - 3 - F375 - G350 - N5



Delivery  
出荷日

■標準タイプ

3 日目出荷

■穴加工付タイプ

5 日目出荷

☎ ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134

☎ ストック B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 ☎ P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律2,160円

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price  
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~3	4~9	10~15	16~20	21~
値引率	基準単価	5%	8%	10%	お見積り
出荷日	通常				

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。