

MILLED PLATES MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS

6面フライス 取付板・ブラケット

—外形寸法フリー指定—

📌カタログ規格外品はこちら 📄P.137




型式 Type	材質記号	材質	表面処理
HFZZA	SC	S50C	—
HFMQA	SCB		四三酸化鉄皮膜
HFNQA	SCM		無電解ニッケルメッキ
HFNRRA	AM		—
HFCCA	AMW	A5052	アルマイト処理(白)
HFMQA	AMB		アルマイト処理(黒)
HFJDA	SU	SUS304	—

📌HFZZAのアルマイト処理は、つるし穴があく場合があります。

HFZZA


4-C2以下

(共通寸法)




- 📌板厚(T)公差を変更可能(追加加工参照)
- 📌板厚平行度は100mmに対して0.05
- 📌指示なき面取りはC0.2~C0.5
- 📌その他精度基準は📄P.1887参照


HFMQA




HFNQA



HFNRRA




HFCCA




📌長穴向きを変更可能(追加加工参照)

📌長穴向きを変更可能(追加加工参照)


HFMQA




HFMQA




HFMQA




HFMQA




HFMQA




HFMQA



HFMQA




HFMQA




📌長穴向きを変更可能(追加加工参照)

📌長穴向きを変更可能(追加加工参照)


HFMQA



HFMQA



HFMQA



HFMQA

