

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -CONVEX- SHAPEDBENT TYPE

板金 取付板・ブラケット

ー凸曲げタイプー

📌カタログ規格外品はこちら 📄P.137




RoHS10


型式		材質記号	M材質	S表面処理
Type	材質記号			
BLUZS BLUES BLUFS BLUJS	SP	SPCC	📌	—
	SPB			四三酸化鉄皮膜
	SPU			三価クロメート(白)
	SPK			三価クロメート(黒)
	AM	A5052		—
	AMW			アルマイト処理(白)
	AMB			アルマイト処理(黒)
	SUD			SUS304(2B)

📌板厚4.5・6.0はSPHCになります。


BLUZS (穴無)




BLUES



BLUFS



BLUJS



📌緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細は📄P.188

型式 Type	材質記号	指定1mm単位		選択			指定1mm単位			S	W	穴指定①			K	L	Y	D	P	R	穴指定②	
		A	B	T	H	V	Code/指定方法	Code/指定方法	Code/指定方法													
BLUZS BLUES BLUFS BLUJS	SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD	30 200	20 200	SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0	A5052 1.5 2.0 3.0	SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0	10 100	min 15 V≥H	指定 0.1mm単位	N (ボルト通し穴) 0・3・4・5・6・8・10 選択 M (タップ穴) 0・3・4・5・6・8・10 選択	指定 0.1mm単位	指定 0.1mm単位	3~30 0.5単位	指定 0.1mm単位							NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5・6・8・10 選択 MA (タップ穴) 0・3・4・5・6・8・10 選択	

📌穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性があります。加工限界内であればそのまま加工します。

📌N・NA加工寸法

N・NA 指定値	0	3	4	5	6	8	10
通し穴径 (d) (穴無し)	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11	



Order
注文例

型式
Type — 材質記号 — A — B — T — H — V — S — W — (穴指定①) Code・呼び — K — L — Y — D — P — R — (穴指定②) Code・呼び
BLUJS — SUD — A80 — B40 — T3.0 — H40 — V50 — S7 — W20 — N3 — L40 — Y20 — D20 — P30 — R30 — NA3