



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

■穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	T	指定1mm単位			穴加工付ボルト呼び径選択			
			D	V	P.C.D	通し穴 N	ザグリ穴 Z	ネジインサート M L	
ENJEP	2H 3H 4H	5	50~400	0~50 (V≦D-10)	20~390**	3 4 5 6 8 10	-	3 4	(挿入長さ) 表1より 選択
ENJBL ENJBB ENJBS		10					4 5 6	3 4 5 6 8	
ENJPA ENJPB ENJPAC*		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8	
		5					-	3 4	
		10					4 5 6	3 4 5 6 8	
		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
ENJMA ENJMW ENJMS		20					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
		5(6)					-	3 4	
		(9)10					4 5 6	3 4 5 6 8	
		(12)15					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
ENJUP ENJUPC(T≧10)		(19)20					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
		5					-	3 4	
		10					4 5 6	3 4 5 6 8	
		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
ENJPK ENJPKC*		20					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
		5					-	3 4	
		10					4 5 6	3 4 5 6 8	
		16					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
ENJPPS ENJPPMS		10					4 5 6	3 4 5 6 8	
		15					4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
	20*	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10						
	5	-	3 4						
ENJABS	10*	4 5 6	3 4 5 6 8						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10						
	20*	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10						
	5	-	3 4						
	10	4 5 6	3 4 5 6 8						
	15	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10						
	20	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10						
	5	-	3 4						

①穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。

*ENJPACはT6・9・12・19から選択してください。
 *ENJPPMSはT10・20のみ選択可能です。
 *ENJPKはT10・16のみ選択可能です。
 *1 V+5+d(d1)≦P.C.D≦D-5-d(d1) (dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)

■穴加工費

穴加工付 Type	ボルト呼び		
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H	360	480	750
3H	480	720	1,120
4H	720	960	1,490

①穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 - D - V - P.C.D - ボルト呼び径 のとき
 ENJMA4H10 - 350 - 50 - 200 - Z5
 (標準タイプ単価) + (穴加工タイプ単価)
 7,970 + 960 = 8,930円

型式 - D - V - P.C.D - ボルト呼び径 - L のとき
 ENJPBT4H10 - 350 - 50 - 200 - M3 - 3
 (標準タイプ単価) + (ネジインサート加工費) = ネジインサート加工タイプ単価
 24,380 + 1,490 = 25,870円

標準タイプ
 型式 - D - V
 ENJBL5 - 300 - 50
 穴加工付タイプ
 型式 - D - V - P.C.D - ボルト呼び径 - L
 ENJEP3H5 - 200 - 20 - 100 - N4
 ENJMA2H5 - 300 - 50 - 150 - M4 - L4

標準タイプ
 3 日目出荷
 穴加工付タイプ
 5 日目出荷
 ストック B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 弊 P134
 ①3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格
 数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~50
	5%	10%
	18%	お見積り


 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂ブロック

 RoHS10

Type	材質	グレード/色
PAAB	ポリアセタール	スタンダード/白色
MCAB	MCナイロン	スタンダード/青色
MCDB	MCナイロン	導電性(MC501 CDR6)/黒色

精度基準
 PAAB ●A・B・Cの寸法公差
 MCAB A・B・C 30 50 100
 MCDB ±0.5 ±0.5 ±0.75



Order 注文例
 型式 PAAB50
 Delivery 出荷日 在 庫 品 翌日出荷 弊 P133
 ①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
 数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
	15~19	20~50
	5%	10%
	18%	お見積り

 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	A(=B=C)	PAAB	MCAB	MCDB	¥基準単価
PAAB MCAB	30	650	690	-	
	50	2,420	2,730	-	
	100	11,230	12,880	-	
MCDB	30	-	-	1,100	
	50	-	-	2,580	

Alteration 追加加工
 型式 (AC・BC・CC)
 PAAB-50 AC46-BC40 3 日目出荷

Alterations	A寸法変更	B寸法変更	C寸法変更
Code	AC	BC	CC
Spec.	A寸法をカットします。 AC=指定1mm単位 ①20≦AC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 ①20≦BC	C寸法をカットします。 CC=指定1mm単位 ①20≦CC
¥/1Code	500	500	500

45 透明樹脂
アクリル樹脂・ポリカーボネート