

Y SHAPED CLAMP LEVERS / WING SHAPED CLAMP LEVERS / WASHER ASSEMBLED CLAMP LEVERS

Y型クランプレバー/蝶型クランプレバー/座金組み込みクランプレバー

価格改訂

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 48_Levers


Y型クランプレバー



RoHS10

Type	レバー		ねじ		ばね
	材質	S表面処理	材質	S表面処理	材質
CLDMY	亜鉛ダイカスト	焼付塗装	S45C	四三酸化鉄皮膜	SUS304-WPB
CLMSY			SUS303	—	

セレーションの歯数は16になります。

おねじタイプ
CLDMY
CLMSY

*この六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。

型式		L					レバー色	最大荷重 Fmax. (N)		最大締付力 Pmax. (kN)		参考質量 (g)	¥基準単価	
Type	M	選択						SUS303	S45C	SUS303	S45C		CLDMY	CLMSY
CLDMY CLMSY	4	(12)	16	(20)	25		B(黒)	48	80	1.8	3	40	720	1,040
	5	(12)	16	20	25	32	M(オレンジ)	65	108	2.9	4.8	40	720	1,040
	6	12	16	20	25	32	S(シルバーグレー)	110	184	4.1	6.8	41	720	1,040

CLDMYは()寸法適用不可


蝶型クランプレバー



RoHS10

Type	レバー		ねじ		ばね
	おねじ	めねじ	材質	S表面処理	材質
CLDMCH	CLDFCH		亜鉛ダイカスト	静電塗装	S45C
CLMSCH	—				SUS303

セレーションの歯数は16になります。

おねじタイプ
CLDMCH
CLMSCHめねじタイプ
CLDFCH

*この六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。

型式		L選択 (おねじ)					L1 (めねじ)	レバー色	最大荷重 Fmax.(N)		最大締付力 Pmax.(kN)		参考質量(g)		¥基準単価		
Type	M								SUS303	S45C	SUS303	S45C	おねじタイプ	めねじタイプ	おねじタイプ		めねじタイプ
		4	12	16	20	25									CLDMCH	CLMSCH	CLDFCH
おねじタイプ CLDMCH CLMSCH めねじタイプ CLDFCH	4	12	16	20	25	7	B(黒) M(オレンジ) S(シルバーグレー)	48	80	1.8	3	32	29	620	980	620	
	5	12	16	20	25			32	65	108	2.9	4.8	33	29	620	980	620
	6	12	16	20	25			32	110	184	4.1	6.8	34	29	620	980	620


座金組み込みクランプレバー



RoHS10

Type	レバー		ねじ		ばね	平座金
	材質	S表面処理	材質	S表面処理	材質	S表面処理
CLDMST	亜鉛ダイカスト	焼付塗装	SUM23	黒クロメート	SUS304-WPB	S45C 無電解ニッケルメッキ

CLDMST



*Bの六角穴は製品加工時の穴で取付け時に使用する穴ではありません。

型式		L					レバー色	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	D ₁	t	セレーション 歯数	B	最大荷重 Fmax. (N)	最大締付力 Pmax. (kN)	参考質量 (g)	¥基準単価
Type	M	選択																				
CLDMST	6	12	16	20	25	32	B (黒)	45	36.5	40	25.8	4	13	10	16	1.5	16	3	95	3.6	39	680
	8	16	20	25	32	40		63.5	47	50.5	32.3	7	17.5	14	22	2	20	4	171	6.8	90	830
	10	20	25	32	40	50		78.5	56.5	60.5	37.6	8	21	16	28	2.5	24	4	221	10.8	182	930
	12	25	32	40	50			93	70.5	74.5	45.6	14	24	19	35	3	28	4	277	16.1	227	1,060

Order
注文例

型式	L (L1)	レバー色
CLDMY4	16	S
CLDMCH4	12	M
CLDFCH6	7	B
CLDMST6	25	B



数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) R133

●CLDMSTの場合

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	基準単価 5%	15~50 8% 51~ お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外の場合

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	基準単価 5%	15~19 10% 20~50 18% 51~ お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 目安 P.133

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。48
レバー
ハンドル・ノブ