

VACUUM COMPONENTS

真空配管用継手

—NW(KF)フランジタイプ/JISフランジ—

■センターリング

RoHS10

FRNWCR

最高使用温度150℃

■材質 リング：SUS304
Oリング：ふっ素ゴム

■センターリング—アウター付き—

RoHS10

FRNWR

最高使用温度150℃

■材質 リング：SUS304
Oリング：ふっ素ゴム

■クランプ

RoHS10

FRNWC

最高使用温度200℃

■材質 本体：アルミニウム
ネジ部：SUS304

■NWブラインドフランジ

RoHS10

FRNWF

最高使用温度200℃

■材質 SUS304

■JISフランジ—VFタイプ—

RoHS10

FRVF
プランクタイプ

FRVFA
穴加工有タイプ

最高使用温度200℃

■材質 SUS304

■JISフランジ—VGタイプ—

RoHS10

FRVG
プランクタイプ

FRVGA
穴加工有タイプ

最高使用温度200℃

■材質 SUS304

Order 注文例


型式
FRNWC25

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EX Example 使用例



■特長
超高真空装置の補助排気系・荒引系の高真空装置に使用される配管部品です。ISO・KFに適した工具を使わずに頻りに着脱できるNW(KF)フランジタイプの配管部品です。

■仕様
寸法と外形はISO2861/1-1974・JISB8365:1988に準拠しております。

●CADデータフォルダ名：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

型式		A	B	¥基準単価
Type	No.			1~10コ
FRNWCR	16	17	16	1,200
	25	26	24	1,400
	40	41	39	1,500
	50	52	50	2,000

①FRNWCR16はNo.10の真空配管ではご利用できません。
②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		A	B	C	¥基準単価
Type	No.				1~10コ
FRNWR	16	17	16	32.4	1,510
	25	26	24	42	1,920
	40	41	39	56.4	2,000
	50	52	50	70.2	2,670

①FRNWRはNo.10・16は共通でご利用いただけます。
②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■特長 センターリングはOリングの脱着防止や変形を抑制します。

型式		d	(A)	L	T	¥基準単価
Type	No.					1~10コ
FRNWC	16	22	56.5	61	17	860
	25	32	60	72	17.5	890
	40	47	68	90	19	990
	50	63	91	123	26	1,170

①No.10・16は共通でご利用いただけます。
②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		A	B	C	D	T	¥基準単価
Type	No.						1~10コ
FRNWF	10	30	12.2	6.0	2.5	5	810
	16	30	17.2	11.0			810
	25	40	26.2	20.0			1,040
	40	55	41.2	35.0			1,070
	50	75	52.2	46.0			1,390

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	P.C.D	T	d	穴加工有タイプ	¥基準単価
Type	No.					E1	1~4コ
FRVF FRVFA	10A	70	50	8	10	17.8	2,100, 2,000
	20A	80	60	8	10	27.7	2,100, 2,000
	25A	90	70	8	10	34.4	2,400, 2,300
	40A	105	85	10	10	49.1	3,200, 3,100
	50A	120	100	10	10	61.1	3,500, 3,400

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	P.C.D	T	d	G1	G2	穴加工有タイプ	適応Oリングサイズ	¥基準単価
Type	No.							E1		1~4コ
FRVG FRVGA	10A	70	50	8	10	24	34	17.8	V24	2,300, 2,200
	20A	80	60	8	10	34	44	27.7	V34	2,300, 2,200
	25A	90	70	8	10	40	50	34.4	V40	2,600, 2,500
	40A	105	85	10	10	55	65	49.1	V55	3,200, 3,100
	50A	120	100	10	10	70	80	61.1	V70	3,400, 3,300

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

52 サニタリー管
真空配管部品・タンク