

アイドラー S5Mタイプ



●代表型番：C-AHTF16S5M100

1個
購入時 **¥1,430** / 1個 当社類似品比 **40%OFF**
51個
購入時 **¥929** / 1個 当社類似品比 **40%OFF**

② 本商品はRoHS保証外です。



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷 ⑤ P.47


②ご希望により17:00まで、当日出荷受付けいたします。

数量区分	小口					大口
数量	1~9	10~12	13~14	15~30	31~50	51~150
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%	35%
出荷日	通常					お見積


③在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

●センターベアリングタイプ


(ベアリング1個の場合)



(ベアリング2個の場合)



●両サイドベアリングタイプ



- ④ベアリングは圧入になります。
- ⑤ベアリング精度JIS B1514 0級(圧入前)
- ⑥ベアリングブランドは一定ではありません。

Type	材質	軸受	S表面処理
センターベアリングタイプ C-AHTF	本体 アルミ合金 フランジ アルミ合金	スチール	白アルマイト
両サイドベアリングタイプ C-AHTFW	本体 アルミ合金 フランジ アルミ合金	スチール	白アルマイト

■センターベアリングタイプ

Type	型番	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	ベアリング寸法			¥基準単価	
	歯数									対応ベルト	No.	D		B
C-AHTF	16	S5M100	6	25.46	24.5	32	20	11	16	5	606ZZ×1	17	6	1,430
	18	S5M100	8	28.65	27.69	33	22	11	16	5	698ZZ×1	19	6	1,500
	20	S5M100	8	31.83	30.87	36	24	11	16	5	698ZZ×1	19	6	1,560
		S5M150						17	22					1,740
	22	S5M100	8	35.01	34.05	40	27	11	16	4	628ZZ×1	24	8	1,750
		S5M150						17	22	3	628ZZ×2			2,100
	24	S5M100	10	38.2	37.24	45	30	11	16	4	6000ZZ×1	26	8	1,870
		S5M150						17	22	3	6000ZZ×2			2,220
	25	S5M100	10	39.79	38.83	45	30	11	16	4	6000ZZ×1	26	8	1,960
		S5M150						17	22	3	6000ZZ×2			2,310
	26	S5M100	10	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	6200ZZ×1	30	9	1,980
		S5M150						17	22	6.5	6200ZZ×2			2,040
	28	S5M100	10	44.56	43.6	48	35	11	16	3.5	6200ZZ×1	30	9	2,100
		S5M150						17	22	6.5	6200ZZ×2			2,160
	30	S5M100	12	47.75	46.79	52	36	11	16	3	6201ZZ×1	32	10	2,740
		S5M150						17	22	6	6201ZZ×2			2,740
	32	S5M100	12	50.93	49.97	55	40	11	16	3	6201ZZ×1	32	10	2,290
		S5M150	10					17	22		6000ZZ×2	26	8	2,880
	36	S5M100	12	57.3	56.34	61	45	11	16	3	6201ZZ×1	32	10	2,470
	40	S5M100	12	63.66	62.7	67	50	11	16	3	6201ZZ×1	32	10	2,790

⑦2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■両サイドベアリングタイプ

Type	型番	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価
	No.											D	B		
C-AHTFW	16	S5M150	6	25.46	24.5	32	20	17	22	14.5	606ZZ×2	17	6	1,980	
		S5M250													
	18	S5M150	8	28.65	27.69	33	22	17	22	16.5	698ZZ×2	19	6	2,020	
		S5M250													
	20	S5M150	8	31.83	30.87	36	24	17	22	16.5	698ZZ×2	19	6	2,070	
		S5M250													
	22	S5M150	8	35.01	34.05	40	27	17	22	19.5	608ZZ×2	22	7	2,120	
		S5M250													
	24	S5M150	8	38.2	37.24	45	30	17	22	19.5	608ZZ×2	22	7	2,170	
		S5M250													
	25	S5M100	8	39.79	38.83	45	30	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	2,120	
		S5M150													
		S5M250													
		S5M250													
	26	S5M150	10	41.38	40.42	45	30	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	2,380	
		S5M250													
		S5M100													
		S5M250													
	28	S5M150	10	44.56	43.6	45	30	17	22	19.5	6900ZZ×2	22	6	2,430	
		S5M250													
		S5M250													
		S5M250													
	30	S5M150	12	47.75	46.79	52	36	17	22	25	6001ZZ×2	28	8	2,540	
		S5M250													
		S5M250													
	32	S5M150	12	50.93	49.97	55	40	17	22	25	6001ZZ×2	28	8	2,760	
S5M250															
S5M250															
36	S5M150	15	57.3	56.34	61	45	17	22	29	6002ZZ×2	32	9	2,950		
	S5M250														
	S5M250														
40	S5M150	15	63.66	62.7	67	50	17	22	29	6002ZZ×2	32	9	3,290		
	S5M250														
	S5M250														

⑦2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。



Order
注文例

センターベアリングタイプ

両サイドベアリングタイプ

型番
C-AHTF16S5M100

型番 対応ベルト 軸径 d
C-AHTFW28 S5M100 10

型番生成方法



方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

C-AHTF16S5M100

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2
キーワード

ステップ 1 ▶

アイドラー S5Mタイプ

ステップ 2 ▶エコノミーシリーズを選択

☐ ミスミ

☒ エコノミーシリーズのみ表示

ベアリング・
ベアリング関連部品

カム
ローラ
フロッア

フリー・カブリング・
伝動部品

ローラ・搬送部品